

Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet

N° de produit: RKCOND17HD



Offrant un contrôle centralisé de votre PC unique ou d'une douzaine de serveurs, cette console KVM à montage en rack et double rail assure un accès aisé et une visibilité de votre système lorsqu'elle est montée sur un rack de serveur ou une armoire.

Conception à double rail

La conception à double rail de la console KVM optimise l'espace disponible dans vos armoires serveur de centres de données, en vous permettant de déplacer séparément l'écran LCD et la souris ou le clavier. Vous pouvez rabattre le clavier tout en conservant l'écran, ce qui vous permet de surveiller aisément votre ordinateur depuis les portes grillagées ou vitrées de l'armoire serveur.

Écran LCD haute définition

La console KVM 1080p fait 17,3" et est dotée d'un rétroéclairage LED, pour une faible consommation d'énergie. Elle prend en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920x1080, pour de meilleures performances vidéo.

Prise en charge des connexions numérique et analogique

Que vous soyez équipé d'une console KVM multiport avec écran analogique ou d'une console KVM à port unique avec écran haute définition, cette console KVM DVI/VGA peut prendre en charge les deux signaux.

Configuration simple

Cette console KVM possède tous les éléments nécessaires à la configuration :

1 câble audio

1 ensemble de câbles KVM (USB/VGA)

2 supports de fixation arrières

Écrous cage et vis M5

Une fois votre console KVM montée sur votre rack, vous pouvez utiliser le port USB à l'avant pour connecter facilement n'importe quel périphérique USB compatible, tel qu'un scanner d'empreintes digitales ou une clé USB pour souris sans fil.

StarTech.com offre un large choix de consoles KVM afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement de périphériques supplémentaires. Cette console KVM à double rail bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Fermes de serveurs étendues
- Installations de colocation

Spécifications techniques

- Faites glisser indépendamment l'écran à montage en rack et le clavier ou la souris grâce à la conception à double rail de la console KVM
- La console KVM 1080p prend en charge des résolutions haute définition jusqu'à 1920x1080
- Prend en charge les connexions numériques et analogiques via des ports DVI et VGA
- Configuration simple grâce aux fixations, câbles et vis inclus
- Connectez un scanner d'empreintes digitales ou d'autres périphériques au port USB à l'avant de la console KVM

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Oui
Taille de l'écran	17.3"

Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI+VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1920 x 1080 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1024x576 1152x648 1280x720 1366x768 1600x900 1920x1080
Format d'image	16:9
Prise en charge grand écran	Oui
Temps de réponse	8 ms
Rapport de contraste	650:1
Luminosité	250 cd/m ²
Intensité de couleur	18-bit, 262,144 colors
Prise en charge du pas de masque	0.199 x 0.199 mm

Angle de vue	140° (H), 120° (V)
Spécifications générales	Keyboard Layout: US/NA - Standard English QWERTY Keyboard
MTBF	Env. 44230 heures.

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 DVI-D (25 broches) Audio stéréo 3,5 mm
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) DVI-D (25 broches) USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Audio stéréo 3,5 mm

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation Verrouillage numérique Verrouillage des majuscules Verrouillage du défilement
----------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	International Power Cords
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1A
Consommation électrique	19.4W



Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0~40 Celsius Degree
Température de stockage	-20~60 Celsius Degree
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur de câble	USB and VGA Combo Cable 1.2M, 3.5in Audio cable 1.8M
Longueur du produit	28.6 in [72.7 cm]
Largeur du produit	18.9 in [48.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44.0 mm]
Poids du produit	26.5 lb [12.0 kg]
Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
Profondeur de montage minimale	25.6 in [65.0 cm]

Informations d'emballage

Package Length	32.0 in [81.3 cm]
Package Width	22.3 in [56.7 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Poids brut	41.7 lb [18.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Console LCD
-----------------------	-------------



Supports de montage arrière

Ensemble de câbles KVM (USB/VGA)

Câble audio

Câble de mise à jour du micrologiciel

Écrous cage M5

Vis M5

Cordons d'alimentation (Amérique du Nord,JP,UK,EU,ANZ)

Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

