

## 1 port KVM Server Rack Console DVI-D / VGA - 17" LCD 1080p HD - 1U - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RKCOND17HD



Deze rackgemonteerde KVM console met dubbele rails biedt gecentraliseerde besturing van uw enkele pc of tientallen servers. Ook hebt u zo gemakkelijk toegang tot en zichtbaarheid van uw systeem, terwijl deze is in een server rack of kast gemonteerd.

**Ontwerp met dubbele rails**  
De KVM console met dubbele rails maximaliseert de ruimte in de rack kasten van uw datacentrum, omdat u het LCD scherm en het toetsenbord/de muis apart kunt verplaatsen. U kunt het toetsenbord opbergen, terwijl het scherm actief blijft, waardoor u uw computer via door het gesloten glas of gaas van uw rack kast gemakkelijk in de gaten kunt houden.

**High-definition LCD scherm**  
De 1080p KVM console is 17,3" en heeft LED-achtergrondverlichting, voor een energieverbruik. Hij ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080 voor een scherper videobeeld.

**Digitale & analoge ondersteuning**  
Of u nu een multipoorts KVM met een analogo scherm of een 1-poorts KVM met een high-definition scherm gebruikt, deze DVI/ VGA KVM console kan beide signalen ondersteunen.

**Eenvoudige installatie**  
Deze KVM console wordt geleverd met alles wat u voor de installatie nodig hebt:

1 audiokabel  
1 set KVM-kabels (USB/VGA)  
2 achterste montagesteunen  
M5 kooimoeren en schroeven

Als uw KVM console eenmaal in uw rack is gemonteerd, kunt u de USB poort aan de voorkant gebruiken om elk USB-compatibel randapparaat aan te sluiten zoals een vingervolgscherm of mouse thumb drive.

StarTech.com biedt een breed assortiment van KVM consoles waarmee u efficiënter toegang krijgt tot

uw systemen zonder de kosten en warboel van extra randapparaten. Deze KVM console met dubbele rails wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Grote server farms
- Faciliteiten op dezelfde locatie

### Eigenschappen

- Verschuif het rackgemonteerde scherm en het toetsenbord/muis apart van elkaar dankzij de dubbele rails van de KVM console
- De 1080p KVM console ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080
- Ondersteunt zowel digitale als analoge verbindingen met DVI- en VGA-poorten
- Eenvoudig te installeren met meegeleverde steunen, kabels en schroeven
- Sluit een vingervolgsensor of ander randapparaat aan op de USB poort aan de voorkant van de KVM console

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
Schermgrootte	17.3"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI+VGA

Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja

---


Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 bij 60Hz
Ondersteunde resoluties	1024×576 1152×648  1280×720 1366×768 1600×900 1920×1080
Beeldverhouding	16:9
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Reactietijd	8 ms
Contrastverhouding	650:1
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Kleurdiepte	18-bit, 262,144 colors
Dot-pitch-ondersteuning	0.199 x 0.199 mm
Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
Algemene specificaties	Keyboard Layout: US/NA - Standard English QWERTY Keyboard
MTBF	Ca. 44.230 uur

---

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------------	--



		USB Type-A (4-polig) USB 2.0
		DVI-D (25-polig)
		3,5 mm stereoaudio
	Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		DVI-D (25-polig)
		USB Type-B (4 pin) USB 2.0
		3,5 mm stereoaudio
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Power
		Num Lock
		Caps Lock
		Scroll Lock
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1A
	Vermogensopname	19.4W
<hr/>		
Gebuiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0~40 Celsius Degree
	Opslagtemperatuur	-20~60 Celsius Degree
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
<hr/>		
Fysieke		



eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	USB and VGA Combo Cable 1.2M, 3.5in Audio cable 1.8M
Lengte product	28.6 in [72.7 cm]
Breedte product	18.9 in [48.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [44.0 mm]
Gewicht product	26.5 lb [12.0 kg]
Maximale montagediepte	39.4 in [100 cm]
Minimale montagediepte	25.6 in [65.0 cm]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	32.0 in [81.3 cm]
Package Width	22.3 in [56.7 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	41.7 lb [18.8 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	LCD-console
	Montagebeugels achterzijde
	Set KVM-kabels (USB/VGA)
	Audiokabel Y-adapter
	Upgradekabel voor firmware
	M5 kooimoeren
	M5 schroeven



Voedingskabels (N-A, JP, GB, EU, ANZ)

verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

