

17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail

Produkt ID: RKCOND17HD



Med den här rackmonterade Dual Rail KVM-konsolen (QWERTY-tangentbord) kan du styra en dator eller dussintals servrar centralt, du får även enkel åtkomst till och insyn i systemet medan det är monterat i ett serverrack eller -skåp.

Dual Rail-design
Dual Rail KVM-konsolens design maximerar utrymmet i datacentralens rackskåp eftersom det är möjligt att flytta LCD-skärmen och tangentbordet/musen separat från varandra. Du kan stoppa undan tangentbordet och fortfarande visa skärmen, så att du enkelt kan övervaka datorn via glaset eller rackskåpets nätdörrar.

LCD-skärm med hög upplösning
1080p KVM-konsolen är 17,3 tum stor och har LED-bakgrundsbelysning, vilket ger låg strömförbrukning. Den stöder höga upplösningar på upp till 1920 x 1080, vilket ger skarpare videoprestanda.

Digitalt och analogt stöd
Denna DVI/VGA KVM-konsol stöder signalerna oavsett om du använder en KVM med flera portar och en analog skärm eller en KVM med en port och en skärm med hög upplösning.


Enkel setup
Denna KVM-konsol levereras med allt du behöver för att komma igång:

1 Ljudkabel
1 Set med KVM-kablar (USB/VGA)
2 Bakre monteringsfästen
M5-korgmuttrar och -skruvar

När KVM-konsolen är monterad i rackskåpet kan du använda USB-porten på framsidan för att enkelt ansluta valfri USB-kompatibel kringutrustning som till exempel fingeravtrycksskanner eller musenhet.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av KVM-konsoler som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra kringutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Stora serverfarmar
- Samplacerade inrättningar

Funktioner

- Använd den rackmonterade skärmen och tangentbordet/musen individuellt vare Dual Rail KVM-konsolens design
- 1080p KVM-konsolen stöder HD-upplösningar på upp till 1920 x 1080
- Stöder både digitala och analoga anslutningar med DVI- och VGA-portar
- Är enkel att installera med medföljande fästen, kablar och skruvar
- Anslut en fingeravtrycksskanner eller annan kringutrustning till USB-porten på framsidan av KVM-konsolen

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Audio	Ja
Skärmstorlek	17.3"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB

PC-videotyp	DVI+VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz
Maximal digital upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1024×576 1152×648 1280×720 1366×768 1600×900 1920×1080
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Stöd för widescreen	Ja
Svarstid	8 ms
Kontrastförhållande	650:1
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Färgdjup	18-bit, 262,144 colors
Pixelupplösningsstöd	0.199 x 0.199 mm
Sidobetraktningsvinkel	140° (H), 120° (V)
Allmänna specifikationer	Keyboard Layout: US/NA - Standard English QWERTY Keyboard
Medeltid mellan fel (MTBF)	Cirka 44 230 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
		1 - DVI-D (25-stifts)
		1 - 3,5 mm stereoaudio
Värddkontakter		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - DVI-D (25-stifts)
		1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
		1 - 3,5 mm stereoaudio
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Num Lock 1 - Caps Lock 1 - Scroll Lock
Ström	Strömkälla	International Power Cords
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Strömförbrukning	19.4W
Miljö	Drifttemperatur	0~40 Celsius Degree
	Förvaringstemperatur	-20~60 Celsius Degree
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende		

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	USB and VGA Combo Cable 1.2M, 3.5in Audio cable 1.8M
Produktlängd	27.0 in [68.5 cm]
Produktbredd	18.9 in [48.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	30.0 lb [13.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	39.4 in [100 cm]
Minsta monteringsdjup	25.2 in [64.1 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	32.6 in [82.9 cm]
Paketets bredd	26.5 in [67.4 cm]
Paketets höjd	5.4 in [13.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	41.9 lb [19.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - LCD-enhet
	2 - Bakmonteringsfästen
	1 - Set med KVM-kablar (USB/VGA)
	1 - Ljudkabel
	1 - Kabel för uppdatering av inbyggd programvara
	8 - M5 korgmuttrar
	8 - M5-skruvar
	5 - Strömkablar (NA, JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.