

Console KVM per montaggio a Rack 1U con hub USB incorporato - Schermo da 17" con layout tastiera Americana - 1080p

ID prodotto: RKCOND17HDEU



La console LCD 1U offre una soluzione a ingombro ridotto per la gestione e il monitoraggio dei server DVI o VGA e degli switch KVM da una posizione centrale. La console per montaggio a rack presenta un hub USB sul pannello anteriore che permette di collegare facilmente due periferiche e un lettore di impronte digitali per la sicurezza biometrica.

La console LCD è dotata di un sistema a doppia guida che permette di estrarre il display dal server rack separatamente da tastiera e touchpad. È possibile far scorrere il display verso l'esterno per monitorare server e switch mentre la tastiera della console resta ordinatamente all'interno del rack.

A differenza di alcune console per rack, questo versatile dispositivo supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1080 assicurando un'immagine nitida ad alta definizione. La console ad alta risoluzione offre maggiore spazio sullo schermo permettendo l'esecuzione di più applicazioni sullo stesso schermo incrementando la produttività.

La console per rack presenta un modulo KVM a porta singola che consente di collegarla direttamente a un server o a più switch KVM con una configurazione a cascata (collegamento a margherita). Il modulo KVM offre la versatilità necessaria per una semplice integrazione della console nell'infrastruttura del server utilizzata.

RKCOND17HDEU è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La console può essere installata in rack con sportelli in materiale acrilico o vetro, che consentono di chiudere il rack, lasciando visibile il display, per un monitoraggio semplice e sicuro
- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi
- Consente di collegare un'unità flash all'hub USB anteriore per l'installazione di software sui server
- Consente di bloccare l'accesso dalla console ai sistemi collegati con le impronte digitali grazie alla sicurezza biometrica integrata

Caratteristiche

- Il design con doppia guida consente di estrarre il display separatamente da tastiera e trackpad
- Consente di massimizzare l'area di visualizzazione sullo schermo grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1080p
- Semplice integrazione di sistemi grazie al modulo KVM a 1 porta integrato
- Design per montaggio a rack 1U
- Il display retroilluminato a LED assicura un ridotto consumo di corrente
- Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica
- Indicatori On-Screen Display (OSD) e LED per un semplice monitoraggio
- I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse
- Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata
- Resistente struttura in acciaio per la massima durata

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	17in
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Proporzioni	16:9
Tempo di risposta	8ms
Rapporto contrasto	500:1
Luminosità	300 cd/m ²
Supporto Pixel Pitch	0.199 x 0.199 mm
Angolo di	140° (H), 120° (V)

visualizzazione

Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e OSD (On Screen Display)
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - DVI-I (29 pin)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Altre Interfacce	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	16

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Robusto acciaio
Lunghezza prodotto	18.9 in [48.1 cm]
Larghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	34.4 lb [15.6 kg]
Profondità di montaggio massima	45.3 in [115 cm]
Profondità di montaggio minima	23.6 in [60 cm]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	8.0 in [20.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	40.1 lb [18.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Console rack con doppia guida
	1 - Set, Guide di montaggio
	2 - Cavi USB A ad A
	1 - cavo DVI-D
	1 - Cavo KVM VGA PS/2
	2 - Chiavi

2 - Blocchi con viti

6 - Viti a testa piatta da 6 mm

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Cavo di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni / CD software

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.