

1U Rackmount LCD console met vingerafdrukkelezer en USB Hub - 17" monitor - 1080p

Productcode: RKCOND17HDEU



Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf een centrale locatie. De in een rack te monteren console heeft een USB hub in het frontpaneel, waarmee u gemakkelijk twee randapparaten en een vingerafdrukkelezer voor biometrische beveiliging kunt aansluiten.

De LCD-console heeft een systeem met twee rails waardoor u het scherm onafhankelijk van het toetsenbord en touchpad uit uw server rack kunt schuiven. U kunt het scherm eruit schuiven om uw servers en switches in de gaten te houden, terwijl het toetsenbordgedeelte van de console netjes in het rack blijft zitten.

In tegenstelling tot sommige rack consoles ondersteunt dit veelzijdige apparaat VGA-resoluties tot 1920x1080, wat een kristalhelder, high-definition beeld garandeert. Deze high-resolution console biedt u meer schermruimte, waardoor u meerdere applicaties op hetzelfde scherm kunt gebruiken, waardoor u uw productiviteit verhoogt.

De rack console heeft een 1-poorts KVM-module, waardoor u deze direct kunt aansluiten op een server of op meerdere KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de veelzijdigheid die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCOND17HDEU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer de console in een rack met een acryl- of glazen deur, zodat u het rack kunt sluiten en het scherm zichtbaar blijft, voor gemakkelijk, beveiligd toezicht
- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches
- Sluit een flashdrive aan op de voorkant van de USB hub om software op uw servers te installeren
- Beveilig de toegang van de console tot aangesloten systemen met uw vingerafdruk, met geïntegreerde biometrische beveiliging

Eigenschappen

- Dankzij het dubbelraildesign kunt het scherm onafhankelijk van het toetsenbord en touchpad uitschuiven
- Maximaliseer uw schermruimte met ondersteuning van high-definition resoluties tot 1080p
- Probleemloze systeemintegratie met geïntegreerde 1-poorts KVM-module
- 1U rack-mountable design
- Scherm met LED-achtergrondverlichting verlaagt het stroomverbruik
- Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan
- On Screen Display (OSD)-bediening en LED's voor gemakkelijk toezicht
- Ingebouwde USB-A-connectors ondersteunen draadloze toetsenbord/muis of toetsenbord/muis-combosets
- Geïntegreerd Amerikaans standaard toetsenbord met touchpad en 106 toetsen
- Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	17in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB en PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Beeldverhouding	16:9
Reactietijd	8ms
Contrastverhouding	500:1
Helderheid	300 cd/m²
Dot-pitch-ondersteuning	0.199 x 0.199 mm g

Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Andere aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	16

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Robuust staal
Lengte product	18.9 in [48.1 cm]
Breedte product	26.8 in [68.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	34.4 lb [15.6 kg]
Maximale montagediepte	45.3 in [115 cm]
Minimale montagediepte	23.6 in [60 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	8.0 in [20.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	40.1 lb [18.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Rackconsole met dubbele rails
	1 - Set, montagerails
	2 - USB A-naar-A-kabels
	1 - DVI-D kabel
	1 - VGA PS/2 KVM-kabel
	2 - Sleuteltjes
	2 - Blokkeerders met schroeven

6 - 6 mm platte schroeven

1 - Voedingsadapter

1 - Voedingskabel

1 - CD met instructiehandleiding/software

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.