

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - US-tangentbord - 1080p

Produkt ID: RKCOND17HDEU



Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller VGA-servrar och KVM-switchar från en central plats. Den hyllmonterbara enheten har en USB-hubb på frampanelen som låter dig ansluta två tillägg enkelt och en fingeravtrycksläsare för biometrisk säkerhet.

LCD-enheten har ett dual rail-system som låter föra ut skärmen från serverhyllan separat från tangentbordet och pekplattan. Du kan föra ut skärmen för att övervaka dina servrar och switchar samtidigt som tangentbordet är kvar i hyllan.

Till skillnad från vissa hyllenheter stöder denna mångsidiga enhet VGA-upplösningar på upp till 1920x1080, vilket garanterar en kristallklar bild i HD. Denna högupplösta enhet ger dig mer skärmyta så att du kan köra flera program på samma skärm för att öka din produktivitet.

Hyllenheten har en KVM-modul med en port, så att du kan ansluta den direkt till en server eller till flera KVM-switchar i en överlappad (kedjekopplad) konfiguration. KVM-modulen har mångsidigheten du behöver för enkel integration av enheten i din befintliga serverinfrastruktur.

RKCOND17HDEU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Installera enheten i en hylla med en akryl- eller glasdörr, så att du kan stänga hyllan men ändå ha skärmen synlig för enkel och säker övervakning
- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar
- Anslut ett USB-minne till USB-hubben på framsidan för att installera mjukvara på dina servrar
- Lås tillgången till anslutna system från enheten med ditt fingeravtryck, genom inbyggd biometrisk säkerhet

Funktioner

- Dual rail-design låter dig föra ut skärmen separat från tangentbordet och spårplattan
- Maximera skärmytan med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p
- Problemfri systemintegration med inbyggd KVM-modul med 1 port
- 1U hyllmonterbar design
- Bakbelyst LED-skärm ger reducerad strömförbrukning
- Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
- On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning
- Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller tangentbord/mus-kombinationspaket
- Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter
- Solid stålkonstruktion för maximal hållbarhet

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	17in
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Svarstid	8ms
Kontrastförhållande	500:1
Ljusstyrka	300 cd/m²
Pixelupplösningsstöd	0.199 x 0.199 mm
Sidobetraktningsvinkel	140° (H), 120° (V)
Maximalt antal användare	1

	Stöd för portval	Tryckknapp och OSD (visning på skärmen)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Övriga gränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.8A
	Utpänning	12V DC
	Utström	4A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	16
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Kraftigt stål
	Produktlängd	18.9 in [48.1 cm]

Produktbredd	26.8 in [68.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	34.4 lb [15.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	45.3 in [115 cm]
Minsta monteringsdjup	23.6 in [60 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	32.0 in [81.2 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Paketets höjd	8.0 in [20.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	40.1 lb [18.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dual Rail-hyllenhet
	1 - Sats, monteringsskenor
	2 - USB A till A-kablar
	1 - DVI-D-kabel
	1 - VGA PS/2 KVM-kabel
	2 - Tangenter
	2 - Blockerare med skruvar
	6 - 6 mm platta skruvar
	1 - Strömadapter
	1 - Strömkabel
	1 - CD med bruksanvisning/mjukvara

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.