

Console KVM en Rack - KVM VGA à port Unique avec Écran LCD 17" pour Rack de Serveur - Tiroir KVM LCD 1U Universel Complet avec Câbles et Matériel - Support USB - 50 000 MTBF - Clavier QWERTY

N° de produit: RKCONS1701



Cette console KVM à montage en rack offre un contrôle complet du clavier, de l'écran et de la souris d'un seul serveur ou de plusieurs serveurs connectés via un commutateur KVM distinct (vendu séparément). La console à montage en rack s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Cette console KVM fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console dispose d'un clavier intégré (QWERTY) et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement un seul serveur ou plusieurs serveurs lorsqu'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console à montage en rack dispose d'un module KVM à un port qui vous permet de la connecter directement à un serveur. Ce module offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

- **CONCEPTION FLEXIBLE** : Ce tiroir de console KVM à montage en rack fonctionne avec toutes les marques/modèles de switchs KVM qui prennent en charge les interfaces VGA et USB et se glisse commodément dans le rack serveur lorsqu'il n'est pas utilisé
- **INTERFACES POLYVALENTES** : Moniteur monté en rack avec écran LCD 17" Active Matrix TFT 1280 x 1024 | Hauteur 1U | Clavier US (QWERTY) avec pavé numérique + Trackpad | Supports VGA et USB | Alimentation intégrée | Clavier US (QWERTY)
- **DURABILITÉ MAXIMALE** : Le boîtier et les rails en acier durable résistent à une utilisation fréquente, et sont conçus pour fonctionner dans des environnements allant de 0 à 40 degrés. C et un MTBF de 50 000 heures
- **TESTÉES ET PROUVÉES** : Nos consoles KVM sont couvertes par une garantie de 2 ans avec un support technique multilingue basé en Amérique du Nord 24h/24 et 5j/7 avec un support technique gratuit pendant toute la durée de vie du produit
- **COLLECTION KVM** : Peut être acheté avec un KVM intégré à 8 ports (RKCONS1708K) ou 16 ports (RKCONS1716K) ou être utilisé avec les commutateurs KVM d'entreprise StarTech.com : SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non

Taille de l'écran	17"
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5ms
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m ²
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Angle de vue	170° (H), 160° (V)
Nombre max. d'utilisateurs	1
MTBF	50 000 heures

Connecteur(s)

Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales /
Configuration

Remarque La profondeur minimale de montage de cette console rackable (45,0 cm) est inférieure à la longueur de la console elle-même (47,1 cm). Veuillez tenir compte de la longueur de la console de montage en rack lorsque vous évaluez si elle s'adaptera à votre rack.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - LED d'alimentation/d'état

Alimentation

Source d'alimentation International Power Cords

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5A

Consommation électrique 13W

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur de câble 6ft

Longueur du produit 18.5 in [47.1 cm]

Largeur du produit 17.6 in [44.8 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Poids du produit 25.6 lb [11.6 kg]

Profondeur de montage maximal 31.1 in [79 cm]

Profondeur de montage minimale 17.7 in [45 cm]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 30.5 in [77.5 cm]

Package Width 24.4 in [62.0 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Poids brut 38.6 lb [17.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Console KVM

1 - Câble KVM

8 - Écrous cage M5

8 - Vis M5

5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)

2 - Rails de montage

1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis