

Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17" - 1U

ID prodotto: RKCONS1701



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di uno o più server, collegati attraverso uno switch KVM venduto separatamente. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console in rack è caratterizzata da un modulo KVM a porta singola che consente il collegamento diretto al server e offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1701 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un singolo server o switch KVM
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzioni fino a 1280x1024

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	17in
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì

Cavi inclusi Sì

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Proporzioni	5:4
Tempo di risposta	5ms
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-----------------	-------------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	LED di stato/alimentazione
----------------	----------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
-------------------------------------	---------------------------



Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5A

Consumo energetico 13W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza cavo 6ft

Lunghezza prodotto 18.5 in [47.1 cm]

Larghezza prodotto 17.6 in [44.8 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [42.5 mm]

Peso prodotto 25.9 lb [11.7 kg]

Profondità di montaggio massima 31.1 in [79 cm]

Profondità di montaggio minima 17.7 in [45 cm]

Informazioni confezione

Package Length 30.1 in [76.5 cm]

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.5 in [19 cm]

Peso spedizione (confezione) 37.8 lb [17.1 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Console KVM

Cavo KVM

Dadi ingabbiati M5

Viti M5

Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)

guide di montaggio

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

