

## 1 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RKCONS1701



Deze rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor een of meerdere servers, aangesloten via een aparte KVM switch (apart verkrijgbaar). De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze KVM console biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Bewaking zonder kabelwarboel

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u een of meerdere servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, bij aansluiting via een KVM switch. De console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rack console is voorzien van een 1-poorts KVM module, waardoor u direct verbinding kunt maken met een server. De module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1701 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

### Eigenschappen

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van één server of KVM switch
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	17in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja

Inclusief kabels Ja

---

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Beeldverhouding	5:4
Reactietijd	5ms
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek	170° (H), 160° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

---

Connector(en)

Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
---------	--


---

Indicatoren

LED-indicatoren	voeding / status LED
-----------------	----------------------

---

Voeding



Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5A
Vermogensopname	13W

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6ft
Lengte product	18.5 in [47.1 cm]
Breedte product	17.6 in [44.8 cm]
Hoogte product	1.7 in [42.5 mm]
Gewicht product	25.9 lb [11.7 kg]
Maximale montagediepte	31.1 in [79 cm]
Minimale montagediepte	17.7 in [45 cm]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Verzendgewicht	37.8 lb [17.1 kg]



(verpakt)

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

KVM console

KVM Kabel

M5 kooimoeren

M5 schroeven

voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)

montagerails

verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

