

## 1U enports KVM-konsol fr serverrack - 17 tum

Product ID: RKCONS1701



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll ver tangentbord, skrm och mus fr en eller flera servrar via en avskiljd KVM-brytare (sljs separat). Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gr den till en platseffektiv lsning fr total konsolkontroll.

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behver fr att hantera ditt serverrum till lg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord och en touchpad fr intuitiv kontroll, samt LCD-display fr bildupplsningar p upp till 1280x1024.

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut frn 1U av rackutrymme s att du ltt och bekvmt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Konsolens handtag gr det ltt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket s att din arbetsyta alltid r stdad och organiserad.

Rackkonsolen har en enports KVM-modul s att du kan ansluta den direkt till en server. Modulen ger dig den flexibilitet du behver fr att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1701 tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Frbtra den interna yteffektiviteten i ditt serverskp
- Hantera skpmonterade servrar och KVM-switchar

## Features

- Spara pengar och mindre rra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska rran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstd fr en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stder bilduppslning upp till 1280x1024

|                  |                            |                                      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hrdvara</b>   | Warranty                   | 2 Years                              |
|                  | U-hjd                      | 1U                                   |
|                  | Nyckells                   | No                                   |
|                  | Audio                      | No                                   |
|                  | Skrmstorlek                | 17in                                 |
|                  | Paneltyp                   | Active Matrix TFT LCD                |
|                  | KVM-portar                 | 1                                    |
|                  | PC-grnssnitt               | USB                                  |
|                  | PC-videotyp                | VGA                                  |
|                  | Flera skrmar               | 1                                    |
|                  | Hyllmonterbar              | Yes                                  |
|                  | Medfljande kablar          | Yes                                  |
|                  | Kedjekoppling              | No                                   |
| <b>Prestanda</b> | IP-kontroll                | No                                   |
|                  | Maximal analog uppslning   | 1280 x 1024                          |
|                  | Stdda uppslningar          | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz |
|                  | Bredd-/hjdfrhllande        | 5:4                                  |
|                  | Svarstid                   | 5ms                                  |
|                  | Kontrastfrhllande          | 1000:1                               |
|                  | Ljusstyrka                 | 250 cd/m                             |
|                  | Frgdjup                    | 8-bit, 16.7M colors                  |
|                  | Pixeluppslningsstd         | 0.264 x 0.264 mm                     |
|                  | Sidobetraktningsvinkel     | 170 (H), 160 (V)                     |
|                  | Maximalt antal anvndare    | 1                                    |
|                  | Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 timmar                         |

|                                  |                         |  |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Kontakt(er)</b>               | Vrdkontakter            | VGA (15 pin, High Density D-Sub)   |
| <b>Srskilda anmärkningar/kra</b> | Obs.                    | The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack. |
| <b>Indikatorer</b>               | LED-indikatorer         | strm-/status-LED   |
| <b>Strm</b>                      | Power Source            | International Power Cords  |
|                                  | Inspning                | 100 - 240 AC   |
|                                  | Instrm                  | 1.5A   |
|                                  | Strmfrbrukning          | 13W  |
| <b>Milj</b>                      | Drifttemperatur         | 0C to 40C (32F to 104F)  |
|                                  | Frvaringstemperatur     | -20C to 60C (-4F to 140F)  |
|                                  | Luffuktighet            | 10 ~ 80% RH  |
| <b>Utseende</b>                  | Frg                     | Black  |
|                                  | Kabinetttyp             | Steel  |
|                                  | Kabellngd               | 6ft  |
|                                  | Produktlngd             | 18.5 in [4.7 cm]   |
|                                  | Produktbredd            | 17.6 in [4.5 cm]   |
|                                  | Produktljd              | 1.7 in [42.5 mm]   |
|                                  | Produktvikt             | 25.9 lb [11.7 kg]  |
|                                  | Maximalt monteringsdjup | 31.1 in [7.9 cm]   |
|                                  | Minsta monteringsdjup   | 17.7 in [4.5 cm]   |
| <b>Frpackning</b>                | Package Length          | 30.1 in [7.6 cm]   |
|                                  | Package Width           | 24.2 in [6.2 cm]   |
|                                  | Package Height          | 7.5 in [1.9 cm]  |
|                                  | Fraktvikt (frpackning)  | 37.8 lb [17.1 kg]  |
| <b>Vad det r i ldan</b>          | Ingr i paketet          | KVM-konsol   |
|                                  | Ingr i paketet          | monteringsskenor   |
|                                  | Ingr i paketet          | KVM-kabel  |
|                                  | Ingr i paketet          | strmkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ingr i paketet | snabbstartsguide |
| Ingr i paketet | M5 korgmuttrar   |
| Ingr i paketet | M5-skruvar       |

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

