

Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 17 Pulgadas -  
Cajón KVM LCD de 1U - KVM OSD - Durable con MTBF 50000 - VGA y USB

**ID del Producto:** RKCONS1708K



Esta consola KVM de 8 puertos y montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón para ocho ordenadores. La consola se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.

Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Este conmutador KVM de 8 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola 1U incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar ocho servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola KVM incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Fácil integración en el sistema

La consola para montaje en rack incluye un módulo KVM de 8 puertos, lo cual permite la conexión directa con ocho servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1708K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

### Características

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Consola KVM para montaje en rack, con monitor de 17" LCD TFT de matriz activa, 1280 x 1024, switch KVM VGA con 8 puertos, cables de 1,8m, teclado de 99 teclas + teclado numérico y trackpad. Compatible con USB 2.0
- **PROFESIONAL Y SEGURO:** Ajuste personalizado de las teclas de acceso rápido, visualización en pantalla (OSD), seguridad multinivel de usuario, niveles de acceso / permisos de puerto de usuario y escaneado automático
- **DISEÑO INTEGRADO:** Combina un switch KVM y una consola con fuente de alimentación integrada en un espacio 1U de rack, lo cual permite otros equipos. Fondo de montaje: 56cm a 90cm (hardware de montaje incluido)
- **DE SERVICIO PESADO:** La consola KVM LCD está fabricada en acero duradero y carril de diseño de servicio pesado que soporta su uso en entornos con temperaturas entre 0C a 40C, con MTBF (tiempo medio entre fallos) de 50.000 horas
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Esta consola independiente del OS tiene compatibilidad universal con las marcas principales de servidores y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida, las 24 horas/5 días

---

#### Prominence

Política de Garantía	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8 Port Rackmount KVM Console w/ Cables KVM Switch w/ 17" LCD

---

#### Hardware

Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No

Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

---

#### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Relación de Aspecto	5:4
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1

Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
-----------------------------------	---

MTBF	50.000 horas
------	--------------

---

#### Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
--------------------------	--

	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
--	------------------------------

Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
---------------------	--

Otra(s) Interfaz(ces)	15 Pin High Density D-Sub
-----------------------	---------------------------

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	El fondo mínimo de esta consola para montaje en rack es inferior a la longitud de la propia consola. Tenga en cuenta la longitud de la consola para montaje en rack cuando analice si se ajusta a su rack.
------	--

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Verde/rojo - Indicador LED de estado en línea/seleccionado
-----------------	--

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
---------------------------------	---------------------------

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
--------------------	--------------

Corriente de Entrada	1.5A
----------------------	------

Consumo de Energía	17W
--------------------	-----

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	HR de 10% a 80%
---------	-----------------

---

#### Características Físicas



Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	6 ft
Longitud del Producto	24.5 in [62.3 cm]
Ancho del Producto	1.9 in [48.0 mm]
Altura del Producto	1.7 in [42.0 mm]
Peso del Producto	284.7 lb [128.8 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.4 in [90 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	24.3 in [61.7 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [76.0 mm]
Altura de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	43.5 lb [19.7 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	Consola KVM
	Cables KVM
	Tuercas Jaula M5
	Tornillos M5
	Cables de alimentación (NA, JP, RU, UE, ANZ)
	carriles de montaje
	Guía Rápida de Inicio

---



*\* La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.*

