Console KVM à Montage Rack 8 Ports avec Câbles de 1,8m - Switch KVM Intégré avec Écran LCD 17" - Tiroir KVM LCD 1U Complet - KVM OSD - Durable 50,000 MTBF - Support USB + VGA - Clavier QWERTY

Nº de produit: RKCONS1708K

Cette console KVM à montage en rack à 8 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de huit ordinateurs. La console s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Ce commutateur KVM à 8 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console 1U dispose d'un clavier intégré (QWERTY) et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement huit serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console KVM dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console à montage en rack dispose d'un module KVM à 8 ports qui vous permet de la connecter directement à huit serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM

• Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur

• Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : console KVM à montage en rack, moniteur LCD TFT à matrice active 17", 1280 x 1024, commutateur KVM VGA 8 ports avec câbles de 1,8 m, clavier US (QWERTY) + pavé numérique et pavé tactile ; prend en charge la norme USB 2.0

• PROFESSIONNEL ET SÉCURISÉ : Touches de raccourci personnalisables, affichage à l'écran (OSD), sécurité de l'utilisateur à plusieurs niveaux, niveaux d'accès de l'utilisateur / permissions de port, et balayage automatique

• CONCEPTION INTÉGRÉE : KVM + console avec alimentation intégrée dans un espace de rack 1U permettant d'accueillir d'autres équipements. Profondeur de montage : de 56 cm à 90 cm (avec matériel de montage)

• DURABLE : Le tiroir KVM LCD est construit en acier durable et le rail est conçu pour supporter une utilisation fréquente dans des environnements de 0C à 40C avec un MTBF de 50 000 heures

• TESTÉ & PROUVÉ : Cette console rack indépendante de l'OS est universellement compatible avec les principaux serveurs et bénéficie d'une garantie de 2 ans de StarTech.com et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non

Taille de l'écran	17"
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	8
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5ms
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m²
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Angle de vue	170° (H), 160° (V)
Nombre max.	1

	d’utilisateurs	
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	MTBF	50 000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Autre(s) interface(s)	1 - 15 Pin High Density D-Sub
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	La profondeur de montage minimale de cette console à montage en rack est inférieure à la longueur de la console elle-même. Veuillez tenir compte de la longueur de la console à montage en rack pour savoir si celle-ci tiendra dans votre rack.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	8 - Vert/Rouge - LED en ligne/sélectionnée
Alimentation		
	Source d'alimentation	International Power Cords
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5A
	Consommation électrique	17W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur de câble	6 ft
	Longueur du produit	24.5 in [62.3 cm]
	Largeur du produit	18.9 in [48.0 cm]
	Hauteur du produit	16.5 in [42.0 cm]
	Poids du produit	37.5 lb [17.0 kg]
	Profondeur de montage maximal	35.4 in [90 cm]
	Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	24.2 in [61.5 cm]
	Package Width	30.9 in [78.5 cm]
	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Poids brut	43.4 lb [19.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Console KVM
		8 - Câbles KVM
		8 - Écrous cage M5
		8 - Vis M5
		5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord,JP,UK,EU,ANZ)
		2 - Rails de montage

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis