

Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 17" - KVM Switch VGA a 8 porte integrato - Montabile a Rack con cavi da 1,8 m 1U - OSD KVM - Supporto USB + VGA - Tastiera Inglese QWERTY - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS1708K



Questa console KVM a 8 porte con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di otto computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

Lo switch KVM a 8 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera (QWERTY) e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di otto o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 8 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- **SPECIFICHE TECNICHE:** console KVM con montaggio a rack, monitor LCD TFT a matrice attiva da 17" 1280 x 1024, switch KVM VGA a 8 porte con cavi da 1,8 m, tastiera inglese completa con 99 tasti, tastierino numerico e trackpad; supporta i dispositivi USB 2.0
- **SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ:** tasti di scelta rapida personalizzabili, On-Screen Display (OSD), sicurezza utente multilivello, livelli di accesso utente/autorizzazioni porta e scansione automatica
- **DESIGN INTEGRATO:** Combina un KVM + Console con alimentatore integrato in 1U di spazio rack lasciando spazio per altre apparecchiature. Profondità di montaggio: da 56 cm a 90 cm (incluso l'hardware di montaggio)
- **RESISTENTE:** il cassetto KVM LCD ha una costruzione durevole in acciaio e robuste guide che supportano un uso frequente in ambienti operativi con temperature comprese tra 0 e 40°C con un MTBF di 50.000 ore
- **SOLUZIONE TESTATA E COLLAUDATA:** questa console su rack indipendente dal sistema operativo è universalmente compatibile con i principali server ed è supportata per 2 anni incluso il supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	17"
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Proporzioni	5:4
Tempo di risposta	5ms
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Altre Interfacce	1 - 15 Pin High Density D-Sub

Note/requisiti speciali

Nota	La profondità di montaggio minima di questa console con montaggio a rack è inferiore alla lunghezza della console stessa. Considerare la lunghezza della console per valutare se può essere montata nel rack.
------	---

Indicatori

Indicatori LED	8 - Verde/Rosso - LED Online/Selected
----------------	---------------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	17W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	6 ft
Lunghezza prodotto	24.5 in [62.3 cm]

Larghezza prodotto	18.9 in [48.0 cm]
Altezza prodotto	16.5 in [42.0 cm]
Peso prodotto	37.5 lb [17.0 kg]
Profondità di montaggio massima	35.4 in [90 cm]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	24.2 in [61.5 cm]
Package Width	30.9 in [78.5 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	43.4 lb [19.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Console KVM
	8 - Cavi KVM
	8 - Dadi a gabbia M5
	8 - Viti M5
	5 - Cavi di alimentazione (NA, JP, UK, EU, ANZ)
	2 - guide di montaggio
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.