

## 8 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RKCONS1708K



Deze 8-poorts rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor acht computers. De console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze 8-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De 1U console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Bewaking zonder kabelwarboel

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u acht servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De KVM console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rackmonteerde console is uitgerust met een 8-poorts KVM module, waardoor u hem direct op acht servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1708K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

### Eigenschappen

- TECHNISCHE SPECIFICATIES: Rackmonteerbare KVM console, 17" Active Matrix TFT LCD-scherm, 1280 x 1024, 8-Port VGA KVM switch met 1,8 m kabels, Query toetsenbord met 99 toetsen en numeriek toetsenblok en trackpad; ondersteunt USB 2.0
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- GEÏNTEGREERD DESIGN: Combineert een KVM + console met geïntegreerde voeding in een 1U rack ruimte zodat ruimte voor andere apparatuur beschikbaar blijft. Montagediepte: 22" [56 cm] tot 35" [90 cm] (incl. bevestigingsmaterialen)
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	17in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA



Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Beeldverhouding	5:4
Reactietijd	5ms
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek	170° (H), 160° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	50.000 uren

---

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------------	--



	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	15 Pin High Density D-Sub

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De minimale montagediepte van deze rackmonteerbare console is minder dan de lengte van de console zelf. Houd rekening met de lengte van de rackmonteerbare console wanneer u controleert of deze console in uw rack past.
---------	---

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen/rood - online/geselecteerde LED
-----------------	---------------------------------------

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5A
Vermogensopname	17W

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6 ft
Lengte product	24.5 in [62.3 cm]
Breedte product	1.9 in [48.0 mm]

Hoogte product	1.7 in [42.0 mm]
Gewicht product	284.7 lb [128.8 kg]
Maximale montagediepte	35.4 in [90 cm]
Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	24.3 in [61.7 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	7.2 in [18.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	43.5 lb [19.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>KVM console</p> <p>KVM kabels (1,83 m)</p> <p>M5 kooimoeren</p> <p>M5 schroeven</p> <p>Voedingskabels (N-A, JP, GB, EU, ANZ)</p> <p>montagerails</p> <p>Quick-start handleiding</p>
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

