

## 1U rackmonterad KVM-konsol med 8 portar fr serverrack - 17 tum

Product ID: RKCONS1708K



Denna 8-portars rackmonterade KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus fjärrdatorer. Konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Denna 8-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. 1U-konsolen har inbyggt tangentbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bilduppskalning upp till 1280x1024.

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera flera servrar, eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. KVM-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverrackets så att din arbetsyta alltid är stabil och organiserad.

Rackkonsolen har en 8-portars KVM-modul så att du kan ansluta den direkt till flera servrar. Du kan även ansluta till ytterligare servrar genom att ansluta till KVM-brytare i sekvens (daisy-chain). KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1708K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Kontrollera ett enda system eller flera distans KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna effektiviteten i ditt serverskap
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

### Features

- Spara pengar och mindre rra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska rran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstd fr upp till tta servrar
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stder bilduppsning upp till 1280x1024

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	U-hjd	1U
	Nyckells	No
	Audio	No
	Skrmstorlek	17in
	Paneltyp	Active Matrix TFT LCD
	KVM-portar	8
	PC-grnssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Flera skrmar	1
	Hyllmonterbar	Yes
	Medfljande kablar	Yes
	Kedjekoppling	No
<b>Prestanda</b>	Skrmvisning (OSD) & std fr snabbtangenter	Yes
	IP-kontroll	No
	Maximal analog uppsning	1280 x 1024
	Stdda uppsningar	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Bredd-/hjdfrhllande	5:4
	Svarstid	5ms
	Kontrastfrhllande	1000:1
	Ljusstyrka	250 cd/m
	Frgdjup	8-bit, 16.7M colors
	Pixeluppsningsstd	0.264 x 0.264 mm
	Sidobetraktningsvinkel	170 (H), 160 (V)
	Maximalt antal anvndare	1
		Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)

Std fr portval 50000 timmar

Medeltid mellan fel  
(MTBF)

---

<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgrnssnitt	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Konsolgrnssnitt	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Vrdkontakter	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	vriga grnssnitt	15 Pin High Density D-Sub

---

**Srskilda anmrkningar/krav**      Obs.      The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.

---

**Indikatorer**      LED-indikatorer      Green/Red - Online/Selected LED

---

**Strm**

Power Source	International Power Cords
Inspnning	100 - 240 AC
Instrm	1.5A
Strmfbrukning	13W

---

**Milj**

Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
Frvaringstemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
Luftfuktighet	10 ~ 80% RH

---

**Utseende**

Frg	Black
Kabinettyp	Steel
Kabellngd	6 ft
Produktlngd	24.4 in [6.2 cm]
Produktbredd	17.6 in [4.5 cm]
Produktljd	1.7 in [42.500 mm]
Produktvikt	29.4 lb [13.3 kg]
Maximalt monteringsdjup	35.4 in [9 cm]
Minsta monteringsdjup	22.0 in [5.6 cm]

---

**Frpackning**

Package Length	30.1 in [7.6 cm]
Package Width	24.2 in [6.2 cm]

Package Height	7.3 in [1.8 cm]
Fraktvikt (frpackning)	42.0 lb [19.0 kg]

---

<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	KVM-konsol
	Ingr i paketet	monteringsskenor
	Ingr i paketet	KVM-kablar
	Ingr i paketet	strmkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Ingr i paketet	snabbstartsguide
	Ingr i paketet	M5 korgmuttrar
	Ingr i paketet	M5-skrugar

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

