

Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces

N° de produit: RKCONS1716K



Cette console KVM à 16 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de 16 ordinateurs. La console s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Ce commutateur KVM à 16 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console 1U dispose d'un clavier intégré et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement 16 serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console VGA à montage en rack dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console LCD à montage en rack dispose d'un module KVM à 16 ports qui vous permet de la connecter directement à seize serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS1716K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe de seize serveurs au maximum
- Pavé tactile et clavier intégrés
- Résolution allant jusqu'à 1280 x 1024

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	17in
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1

Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5ms
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m ²
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Angle de vue	170° (H), 160° (V)
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
MTBF	50 000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0



Connecteurs hôte VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Autre(s) interface(s) 15 Pin High Density D-Sub

Notes
spéciales /
Configuration

Remarque The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.

Indicateurs

Indicateurs lumineux Green/Red - Online/Selected LED

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus International Power Cords

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5A

Consommation électrique 23W

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur de câble 6 ft

Longueur du produit 22.9 in [58.1 cm]

Largeur du produit 17.6 in [44.8 cm]



Hauteur du produit	1.7 in [42.5 mm]
Poids du produit	30.3 lb [13.7 kg]
Profondeur de montage maximal	35.4 in [90 cm]
Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]

Informations d'emballage

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Poids brut	46.4 lb [21.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Console KVM
	Câbles KVM
	Écrous cage M5
	Vis M5
	Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
	Rails de montage
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

