

16 port KVM Rack Console met 1,8m Lange Kabels, Geïntegreerde KVM Switch met 17" LCD Scherm, Universele 1U LCD KVM Console, OSD KVM, Duurzaam 50000 MTBF, USB + VGA Support, QWERTY Keyboard

Productcode: RKCONS1716K



Deze 16-poorts KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor 16 computers. De console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze 16-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De 1U console heeft een geïntegreerd toetsenbord (QWERTY) en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Bewaking zonder kabelwarboel

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u 16 servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De rackmonteerbare VGA console heeft een hendel waardoor hij eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 16-poorts KVM module, waardoor u hem direct op zestien servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien tot 16 systemen direct vanaf de console of een tental op de KVM aangesloten computers
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- SPECS: KVM-console voor serverrack, 17" Active Matrix TFT LCD-monitor, 1280 x 1024, 16-poorts VGA KVM-switch met 1.8m kabels, full QUERTY keyboard met 99 toetsen + numeriek toetsenblok en trackpad; ondersteunt USB 2.0
- PROFESSIONEEL EN VEILIG: Configureerbare hot-keys, on-screen display (OSD), multi-level user security, user access levels / poort toegangsrechten, & auto scan
- GEÏNTEGREERD ONTWERP: De combinatie van KVM en console met geïntegreerde voeding in een rack van 1U zorgt voor meer ruimte voor andere apparatuur. Montagediepte: 56 cm tot 90 cm (incl. bevestigingsmateriaal)
- HEAVY DUTY: Deze LCD KVM-lade heeft een duurzame stalen behuizing en een heavy duty railontwerp dat veelvuldig gebruik in bedrijfsomgevingen van 0C° tot 40C° ondersteunt met een MTBF van 50.000 uur
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze LCD KVM-lade werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	17"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	16

Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Beeldverhouding	5:4
Reactietijd	5ms
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m²
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek	170° (H), 160° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	50.000 uren

Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Hostaansluitingen	16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Andere aansluiting(en)	1 - 15 Pin High Density D-Sub
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	16 - Green/Red - Online/Selected LED
Voeding		
	Voedingsbron	International Power Cords
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	23W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Kabellengte	6 ft

Lengte product	22.9 in [58.1 cm]
Breedte product	17.6 in [44.8 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
Gewicht product	28.6 lb [13.0 kg]
Maximale montagediepte	35.4 in [90 cm]
Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	24.6 in [62.5 cm]
Package Width	30.8 in [78.3 cm]
Package Height	7.6 in [19.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	47.1 lb [21.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM console
	16 - 1,8 m KVM kabels
	8 - M5 kooimoeren
	8 - M5 schroeven
	5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)
	2 - montagerails
	1 - Quick-Start Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.