

16-ports rackmonterad KVM-konsol med 1,8 m kablar - Integrerad KVM-switch med 17-tums LCD-skärm - 1U LCD KVM-låda - OSD KVM - Hållbar 50.000 MTBF - USB + VGA-support

Produkt ID: RKCONS1716K



Denna 16-portars KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus för 16 datorer. Konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

Denna 16-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. 1U-konsolen har inbyggt tangentbord (QWERTY) och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar upp till 1280x1024.

Städad kontroll

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera 16 servrar eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Problemfri systemintegrering

Den rackmonterade LCD:n har en 16-portars KVM-modul för direkt anslutning till sexton servrar. Du kan även ansluta till ytterligare servrar genom att ansluta till KVM-brytare i en sekvens (daisy-chain). KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Styr upp till 16 system direkt från konsolen eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Rackmonterad KVM-konsol, 17-tums Active Matrix TFT LCD-skärm, 1280 x 1024, 16-ports VGA KVM-switch med 1,8 m kablar, 99 tangenter fullstort tangentbord + numerisk knappsats och styrplatta; Stöder USB 2.0
- **PROFESSIONELL OCH SÄKER:** Anpassningsbara snabbtangenter, on-screen display (OSD), användarsäkerhet på multnivå, åtkomstnivåer för användare/portbehörigheter och automatisk skanning
- **INTEGRERAD DESIGN:** Kombinerar en KVM + konsol med integrerad strömförsörjning i ett 1U-rackutrymme vilket ger plats för annan utrustning. Monteringsdjup: 56 cm till 90 cm (inkl. monteringshårdvara)
- **KRAFTIG:** LCD KVM-lådan har en hållbar stålkonstruktion och kraftiga skenor som stöder frekvent användning i driftmiljöer från 0 C till 40 C med en MTBF på 50 000 timmar
- **TESTAD OCH PROVAD:** Denna OS-oberoende rackkonsol är universellt kompatibel med ledande servrar och stöds av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis teknisk support på flera språk dygnet runt under hela dess livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	17"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	16

PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1280 x 1024
Stödda upplösningar	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Bredd-/höjdförhållande	5:4
Svarstid	5ms
Kontrastförhållande	1000:1
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningsvinkel	170° (H), 160° (V)
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	16 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Övriga gränssnitt	1 - 15 Pin High Density D-Sub
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Minsta monteringsdjup för denna rackmonterade konsol är mindre än längden på själva konsolen. Tänk på längden på den rackmonterade konsolen när du utvärderar om den passar i ditt rack.
Indikatorer	LED-indikatorer	16 - Grön/Röd - Online/Vald LED
Ström	Strömkälla	International Power Cords
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5A
	Strömförbrukning	23W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Kabellängd	6 ft
	Produktlängd	22.9 in [58.1 cm]
	Produktbredd	17.6 in [44.8 cm]

Produkthöjd	1.7 in [4.2 cm]
Produktvikt	28.6 lb [13.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	35.4 in [90 cm]
Minsta monteringsdjup	22.0 in [56 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	24.6 in [62.5 cm]
Paketets bredd	30.8 in [78.3 cm]
Paketets höjd	7.6 in [19.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	47.1 lb [21.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
	16 - 1,8 m KVM-kablar
	8 - M5 korgmuttrar
	8 - M5-skravar
	5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)
	2 - monteringsskenor
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.