

Consola KVM HD 1080p de Montaje en Rack de Servidores - Teclado QWERTY - KVM de 1 Puerto VGA con Monitor LCD de 17" - Switch KVM 1U con Cables - USB - MTBF 50000

ID del Producto: RKCONS17HD



Esta consola KVM de alta definición para montaje en rack (teclado QWERTY) ofrece, además de un control centralizado de su PC o de docenas de servidores, un fácil acceso y visibilidad de su sistema mientras está montado en un rack o armario de servidores. Se conecta a sus servidores a través de un conmutador KVM independiente (se vende por separado), la consola LCD se instala en 1U de espacio de rack, por lo que proporciona una solución de espacio eficiente para el control completo de la consola.

El monitor de la consola KVM 1080p es de 17,3" y cuenta con retroiluminación LED, para un bajo consumo de energía. Admite resoluciones de alta definición de hasta 1920x1080, lo que proporciona un rendimiento de vídeo más nítido. Esta consola HD también ofrece más espacio en la pantalla, lo que le ayuda a ejecutar varias aplicaciones en la misma pantalla y así aumentar su productividad. <p

La consola LCD de montaje en rack se desliza en un espacio de rack de 1U. Esto permite supervisar y controlar de manera fácil un único servidor o varios servidores cuando se conectan a través de un conmutador KVM. El KVM VGA de montaje en rack cuenta con un asa que facilita el deslizamiento de la consola dentro y fuera del rack del servidor. Así se mantiene su área organizada y libre de desorden.

Esta consola KVM de un solo puerto viene con todo lo que necesita para su configuración:

- 1 Cable de audio
- 1 Juego de cables KVM (VGA)
- 2 Soportes de montaje traseros
- Tornillos y tuercas enjauladas M5

Esta consola KVM proporciona todos los controles esenciales que necesitará para administrar su sala de servidores a un bajo coste. La consola cuenta con un teclado integrado y un panel táctil para un control intuitivo, así como una pantalla LCD de alta definición.

StarTech.com ofrece una amplia selección de consolas KVM para ayudarle a acceder a sus sistemas de manera más eficiente sin el gasto y el desorden de periféricos adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Grandes granjas de servidores
- Instalaciones de colocación

Características

- **ALTA DEFINICIÓN:** La consola KVM de montaje en bastidor con panel LCD de alta resolución (16:9) de 1080p es perfecta para aplicaciones que necesitan detalles adicionales o información sustancial en una pantalla, por ejemplo, la supervisión de cámaras IP
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Este cajón de consola KVM de alta definición funciona con prácticamente cualquier marca o modelo de conmutador KVM que admita interfaces VGA y USB y se desliza cómodamente en el rack del servidor cuando no se utiliza
- **INTERFACES VERSÁTILES:** Monitor de montaje en bastidor con pantalla panorámica TFT de matriz activa de 17,3" | Altura de 1U | Un solo puerto | Teclado completo + Trackpad | Fuente de alimentación integrada | Soporta VGA + USB
- **MÁXIMA DURABILIDAD:** Cuenta con una carcasa y carriles de acero duraderos que soportan un uso frecuente, clasificados para trabajar en entornos de 0 a 40°C y un MTBF de 44.230 horas con soporte técnico 24/5
- **PROBADO Y COMPROBADO:** Nuestras consolas KVM están respaldadas por una garantía de 2 años con soporte técnico multilingüe 24/5 con base en Norteamérica, y soporte técnico gratuito durante la vida útil del producto

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17.3"
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Relación de Aspecto	16:9
Relación de Contraste	800:1
Brillo	300 cd/m²
Profundidad de Color	6-bit, 262144 colors
Soporta Pixel Pitch	0.1989 x 0.1989 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 170° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Conectores del Host	1 - HD15 (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - Alimentación IEC 60320 C14

Observaciones / Requisitos

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - indicador LED de encendido / estado
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5A
Consumo de Energía	13W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 10% a 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	1.8 m
Longitud del Producto	22.2 in [56.5 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	24.7 lb [11.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	33.5 in [85 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	20.1 in [51 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	30.3 in [76.9 cm]
Ancho de la Caja	24.6 in [62.4 cm]
Altura de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	36.2 lb [16.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Consola KVM
	1 - Cable KVM
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Guía rápida de inicio
	2 - carriles de montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.