

Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 17" - KVM Switch VGA - Cassetto KVM Montabile a Rack 1U completo con cavi e hardware - Supporto USB + VGA - Tastiera Inglese QWERTY - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS17HD



Oltre a fornire il controllo centralizzato di un singolo PC o di decine di server, questa console KVM (Tastiera QWERTY) con montaggio a rack e risoluzione HD offre anche accesso e visibilità del sistema mentre è montato in un armadietto o rack per server. Collegata ai server tramite uno switch KVM separato (venduto separatamente), la console LCD offre una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

La console KVM è dotata di un monitor 1080p da 17,3", retroilluminato a LED, che garantisce un basso consumo energetico. Il monitor supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 con prestazioni video di estrema nitidezza. La console HD è inoltre dotata di uno schermo più ampio, che consente di eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Questa console KVM a porta singola viene fornita con tutto l'occorrente per la configurazione:

- 1 cavo audio
- 1 set di cavi KVM (VGA)
- 2 staffe di montaggio posteriori
- Dadi a gabbia M5 e viti

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra

una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD ad alta definizione.

StarTech.com offre una vasta selezione di console KVM che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di periferiche aggiuntive.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server

Caratteristiche

- **ALTA DEFINIZIONE:** Console KVM per montaggio su rack con pannello LCD 1080p ad alta risoluzione e widescreen (16:9) perfetta per applicazioni che richiedono dettagli extra o informazioni sostanziali su uno schermo, ad es. il monitoraggio di telecamere IP
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** il cassetto della console KVM HD a porta singola funziona con qualsiasi marca o modello di switch KVM che supporti le interfacce VGA e USB; Scivola comodamente nel rack del server quando non è in uso
- **INTERFACCE VERSATILI:** Monitor 17.3" TFT a matrice attiva Widescreen 16:9 | Porta singola | Altezza 1U | Tastiera inglese completa + Trackpad | Alimentazione integrata | Supporti VGA + USB
- **MASSIMA DURABILITÀ:** Dispone di un alloggiamento e di guide in acciaio durevole che resistono a un uso frequente; Adatto a lavorare in ambienti da 0 a 40°C con un MTBF di 44.230 ore; Supporto tecnico multilingue 24/5
- **TESTATO:** Le nostre console KVM sono supportate per 2 anni incluso il supporto tecnico multilingue 24/5 a vita gratuito

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Audio	No

Dimensioni display	17.3"
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Proporzioni	16:9
Rapporto contrasto	800:1
Luminosità	300 cd/m ²
Profondità di colore	6-bit, 262144 colors
Supporto Pixel Pitch	0.1989 x 0.1989 mm
Angolo di visualizzazione	170° (H), 170° (V)
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Connettori host	1 - HD15 (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Altre Interfacce	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14

Note/requisiti speciali

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di stato/alimentazione
----------------	--------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	13W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	1.8 m
Lunghezza prodotto	22.2 in [56.5 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	24.7 lb [11.2 kg]
Profondità di montaggio massima	33.5 in [85 cm]

Profondità di
montaggio minima 20.1 in [51 cm]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	30.3 in [76.9 cm]
Package Width	24.6 in [62.4 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	36.2 lb [16.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Console KVM
	1 - Cavo KVM
	8 - Dadi ingabbiati M5
	8 - Viti M5
	5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido
	2 - guide di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.