

Single Port KVM Rack Console, HD 1080p, KVM Switch met 17" LCD Scherm voor Server Rack, Universele 1U LCD KVM Lade met Kabels & Hardware, USB Ondersteuning, 50000 MTBF, QWERTY Keyboard

Productcode: RKCONS17HD



Deze rackmonteerbare KVM console (QWERTY keyboard) biedt gecentraliseerde besturing van uw enkele pc of tientallen servers en biedt gemakkelijk toegang tot en zichtbaarheid van uw systeem, terwijl deze in een server rack of kast is gemonteerd. Deze in een 1U rack ruimte geïnstalleerde LCD console wordt aangesloten op uw servers via een apart KVM switch (apart verkrijgbaar), en is daarmee een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Het beeldscherm van de 1080p KVM console is 17,3" en heeft LED-achtergrondverlichting, voor een laag energieverbruik. De console ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080 voor een scherper videobeeld. Deze HD console biedt meer schermruimte, waardoor u meerdere applicaties op hetzelfde scherm kunt gebruiken en zo uw productiviteit kunt verhogen.

De rackmonteerbare LCD console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u een of meerdere servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, bij aansluiting via een KVM switch. De rackgemonteerde VGA KVM heeft een handvat waardoor de console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Deze 1-poorts KVM console wordt geleverd met alles wat u voor de installatie nodig hebt:

- 1 audiokabel
- 1 set KVM-kabels (VGA)
- 2 monteerbeugels achterzijde
- M5 kooimoeren en schroeven

Deze KVM console biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte

tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een high-definition LCD-scherm.

StarTech.com biedt een breed assortiment van KVM consoles waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra randapparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast

Eigenschappen

- **HIGH DEFINITION:** Rackmount monitor met hoge resolutie breedbeeld (16:9) 1080p LCD-scherm, perfect voor toepassingen die extra details of hoge resolutie informatie op een scherm vereisen, bv. bij IP-camerabewaking
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Single port HD KVM console lade werkt met elk KVM switch merk of model dat VGA en USB interfaces ondersteunt en schuift gemakkelijk in het server rack wanneer het niet in gebruik is
- **VEELZIJDIGE INTERFACES:** 17.3" Active Matrix TFT 16:9 widescreen | 1U hoogte | Single Port | Full QWERTY keyboard + Trackpad | Geïntegreerde Power Supply | Ondersteunt VGA + USB
- **HEAVY DUTY:** Deze LCD KVM-lade heeft een duurzame stalen behuizing en een heavy duty railontwerp dat veelvuldig gebruik in bedrijfsomgevingen van 0C° tot 40C° ondersteunt met een MTBF van 50.000 uur
- **HEAVY DUTY:** Deze LCD KVM-lade heeft een duurzame stalen behuizing en een heavy duty railontwerp dat veelvuldig gebruik in bedrijfsomgevingen van 0C° tot 40C° ondersteunt met een MTBF van 50.000 uur

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U

Audio	Nee
Schermgrootte	17.3"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Beeldverhouding	16:9
Contrastverhouding	800:1
Helderheid	300 cd/m ²
Kleurdiepte	6-bit, 262144 colors
Dot-pitch-ondersteuning	0.1989 x 0.1989 mm
Gezichtshoek	170° (H), 170° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Hostaansluitingen	1 - HD15 (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------	---

Andere aansluiting(en) 1 - IEC 60320 C14 voeding

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie

The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - voeding / status LED

Voeding

Voedingsbron

International Power Cords

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.5A

Vermogensopname

13W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

10% ~ 80% RV

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Kabellengte

1.8 m

Lengte product

22.2 in [56.5 cm]

Breedte product

19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product

1.7 in [4.3 cm]

Gewicht product

24.7 lb [11.2 kg]

Maximale
montagediepte 33.5 in [85 cm]

Minimale
montagediepte 20.1 in [51 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	30.3 in [76.9 cm]
Package Width	24.6 in [62.4 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	36.2 lb [16.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM console
	1 - KVM Kabel
	8 - M5 kooimoeren
	8 - M5 schroeven
	5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - verkorte handleiding
	2 - montagerails

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.