

Rackmonterad KVM-konsol HD 1080p - 1-ports VGA KVM med 17-tums LCD-skärm för serverrack - 1U LCD KVM-låda med kablar och hårdvara - USB-support - 50.000 MTBF

Produkt ID: RKCONS17HD



Med den här rackmonterade HD KVM-konsolen (QWERTY tangentbord) kan du styra en dator eller ett dussintals servrar centralt, och du får även enkel åtkomst till och insyn i systemet medan det är monterat i ett serverrack eller -skåp. Konsolen tar bara upp 1U rackutrymme när den är ansluten till dina servrar genom en separat KVM-switch (som säljs separat), vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

1080p KVM-konsolens bildskärm är 17,3 tum stor och har LED-bakgrundsbelysning, vilket ger låg strömförbrukning. Den stöder höga upplösningar på upp till 1920 x 1080, vilket ger skarpare videoprestanda. HD-konsolen ger mer än bara skärmyta, du kan även köra flera appar på samma skärm för ökad produktivitet.

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-KVM:en har ett handtag som gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är organiserad och städad.

Denna enports KVM-konsol levereras med allt du behöver för att komma igång:

- 1 Ljudkabel
- 1 Set med KVM-kablar (VGA)
- 2 Bakre monteringsfästen
- M5-korgmuttrar och -skruvar

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggd tangentbord och touchpad för intuitiv kontroll, samt högupplösnings LCD-display.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av KVM-konsoler som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra kringutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Kristallklar bild och maximal skärmyta med stöd för 1080p bildupplösning.
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
Skärmstorlek	17.3"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Kontrastförhållande	800:1
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Färgdjup	6-bit, 262144 colors
Pixelupplösningsstöd	0.1989 x 0.1989 mm
Sidobetraktningsvinkel	170° (H), 170° (V)
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Värdkontakter	1 - HD15 (15-stifts, High Density D-Sub)
Övriga gränssnitt	1 - IEC 60320 C14 ström

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
-----------------	-----------------------

Ström

Strömkälla	International Power Cords
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5A
Strömförbrukning	13W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	10 ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Kabellängd	1.8 m
Produktlängd	22.2 in [56.5 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
Produktvikt	24.7 lb [11.2 kg]
Maximalt monteringsdjup	33.5 in [85 cm]
Minsta monteringsdjup	20.1 in [51 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	30.3 in [76.9 cm]
Paketets bredd	24.6 in [62.4 cm]
Paketets höjd	7.3 in [18.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 36.2 lb [16.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
	1 - KVM-kabel
	8 - M5 korgmuttrar
	8 - M5-skruvar
	5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - snabbstartsguide
	2 - monteringsskenor

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.