

Console LCD à montage en rack 1U double rail avec hub USB à 2 ports - Écran de 17" et clavier américain - 1080p

N° de produit: RKCONS17HDEU



Cette console LCD 1U permet de gagner de l'espace lorsqu'il s'agit de gérer et de surveiller vos serveurs DVI ou VGA et vos commutateurs KVM depuis votre rack de serveur.

Cette console LCD comporte un hub USB de façade dont les deux ports USB 2.0 permettent de brancher des périphériques externes. Vous pourrez y insérer facilement une clé USB pour installer des logiciels sur vos serveurs.

Contrairement à certaines consoles de rack, ce modèle polyvalent prend en charge les résolutions VGA et DVI jusqu'à 1920 x 1080, pour une image haute définition limpide. Cette console haute résolution agrandit votre zone d'affichage. Vous pouvez alors y ouvrir plusieurs applications et augmenter ainsi votre productivité.

La console de rack est équipée d'un module KVM à un port, qui se branche directement à un serveur ou permet une configuration en cascade avec plusieurs commutateurs KVM (en série). Le module KVM vous donne toute la souplesse qu'il vous faut pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveur.

Le modèle RKCONS17HDEU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Branchez une clé USB dans le hub USB de façade pour installer des logiciels sur vos serveurs
- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire
- Ouvrez de multiples applications en même temps sur l'écran 1080p intégré

Spécifications techniques

- Accessibilité renforcée aux périphériques grâce au hub USB à 2 ports installé en façade
- Optimisez la zone d'affichage de votre écran avec la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1080p
- Une intégration sans souci avec le module KVM 1 port
- Conception montable en rack 1U
- Écran à LED rétroéclairé, moins gourmand en énergie
- Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique
- Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile
- Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris
- Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile
- Modèle en acier robuste, pour une durabilité maximale

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Oui

Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	17"
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB et PS/2
Type de vidéo du PC	DVI+VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Résolutions prises en charge	Up to 1920 x 1080
Format d'image	16:9
Temps de réponse	2ms
Rapport de contraste	650:1
Luminosité	300 cd/m ²
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Angle de vue	140° (H), 120° (V)
Nombre max. d'utilisateurs	1
MTBF	50 000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - DVI-I (29 broches)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Autre(s) interface(s)	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Cette console montée en rack prend uniquement en charge l'affichage (numérique) DVI-D. Il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D sur toutes les connexions pour obtenir de meilleurs résultats. Veuillez contacter l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour identifier les câbles adaptés.
----------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.7 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	4.17 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	23.35

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-------------------------------	-----------------------------

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier robuste
Longueur du produit	18.5 in [47.0 cm]
Largeur du produit	17.3 in [44.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	20.5 lb [9.3 kg]
Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
Profondeur de montage minimale	19.8 in [50.4 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	30.5 in [77.5 cm]
Package Width	22.4 in [56.8 cm]
Package Height	7.8 in [19.8 cm]
Poids brut	40.1 lb [18.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Console en rack 1U
	1 - Ensemble, rails de montage
	2 - Supports étendus
	2 - Supports courts
	2 - Fixations pour supports courts

- 2 - Clés
 - 1 - Câble KVM VGA PS/2 1,8 m
 - 1 - Câble USB A-A 1,8 m
 - 6 - Vis plates 32 x 6 n^o 6
 - 6 - Vis M4 x 5
 - 1 - Adaptateur d'alimentation
 - 1 - Cordon d'alimentation
 - 1 - Manuel d'instruction
-

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis