

1U Rackmount LCD console met 2 port USB Hub - 17" monitor - 1080p - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RKCONS17HDEU



Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf een centrale locatie.

Deze LCD-console heeft USB hub in het frontpaneel, waardoor u toegang hebt tot twee USB 2.0 poorten voor de aansluiting van randapparaten. Met de USB hub kunt gemakkelijk een flashdrive toevoegen om software op uw servers te installeren.

In tegenstelling tot sommige rack consoles ondersteunt dit veelzijdige apparaat VGA- en DVI-resoluties tot 1920x1080, wat een kristalhelder, high-definition beeld garandeert. Deze high-resolution console biedt u meer schermruimte, waardoor u meerdere applicaties op hetzelfde scherm kunt gebruiken, waardoor u uw productiviteit verhoogt.

De rack console heeft een 1-poorts KVM-module, waardoor u deze direct kunt aansluiten op een server of op meerdere KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de veelzijdigheid die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS17HDEU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit een flashdrive aan op de voorkant van de USB hub om software op uw servers te installeren
- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten pc's
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches
- Gebruik tegelijkertijd meerdere applicaties op het geïntegreerde 1080p scherm

Eigenschappen

- Eenvoudige toegang tot randapparatuur via de 2-poorts USB-hub in het frontpaneel
- Maximaliseer uw schermruimte met ondersteuning van high-definition resoluties tot 1080p
- Probleemloze systeemintegratie met geïntegreerde 1-poorts KVM-module
- 1U rack mountable design
- Scherm met LED-achtergrondverlichting verlaagt het stroomverbruik
- Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan
- On Screen Display (OSD)-bediening en LED's voor gemakkelijk toezicht
- Ingebouwde USB-A-connectors ondersteunen draadloze toetsenbord/muis of toetsenbord/muis-combosets
- Geïntegreerd Amerikaans standaard toetsenbord met touchpad en 106 toetsen
- Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Ja

Audio	Nee
Schermgrootte	17"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB en PS/2
PC-videotype	DVI+VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Ondersteunde resoluties	Up to 1920 x 1080
Beeldverhouding	16:9
Reactietijd	2ms
Contrastverhouding	650:1
Helderheid	300 cd/m ²
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)
) 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - DVI-I (29-polig)

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Andere aansluiting(en) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Deze rackmonteerbare console ondersteunt alleen DVI-D (digitale) signalering. Het gebruik van DVI-D kabels voor alle aansluitingen wordt aanbevolen voor de beste resultaten. Neem contact op met onze technische ondersteuning als u meer hulp nodig hebt bij de keuze van de juiste kabels.

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.7 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4.17 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	23.35

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Robuust staal
Lengte product	18.5 in [47.0 cm]
Breedte product	17.3 in [44.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	20.5 lb [9.3 kg]
Maximale montagediepte	39.4 in [100 cm]
Minimale montagediepte	19.8 in [50.4 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	30.5 in [77.5 cm]
Package Width	22.4 in [56.8 cm]
Package Height	7.8 in [19.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	40.1 lb [18.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1U rekconsole
	1 - Set, montagerails
	2 - Extra lange steunen
	2 - Korte steunen
	2 - Korte steunhulpstukken
	2 - Sleuteltjes
	1 - 1,8 m PS/2 VGA KVM-kabel

1 - 1,8 m USB A-A-kabel

6 - Nr. 6-32x6 platte schroeven

6 - M4x5 schroeven

1 - Voedingsadapter

1 - netsnoer

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.