

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - US-tangentbord - 1080p

Produkt ID: RKCONS17HDEU



Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller VGA-servrar och KVM-switchar från din serverhylla.

Denna LCD-enhet har en USB-hubb på frampanelen som ger dig tillgång till två USB 2.0-portar för att ansluta tillägg. USB-hubben gör det enkelt att lägga till ett USB-minne för att installera mjukvara på dina servrar.

Till skillnad från vissa hyllenheter stöder denna mångsidiga enhet VGA och DVI-upplösningar på upp till 1920x1080, vilket garanterar en kristallklar skärm i HD. Denna högupplösta enhet ger dig mer skärmyta så att du kan köra flera program på samma skärm för att öka din produktivitet.

Hyllenheten har en KVM-modul med en port, så att du kan ansluta den direkt till en server eller till flera KVM-switchar i en överlappad (kedjekopplad) konfiguration. KVM-modulen har mångsidigheten du behöver för enkel integration av enheten i din befintliga serverinfrastruktur.

RKCONS17HDEU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett USB-minne till USB-hubben på framsidan för att installera mjukvara på dina servrar
- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-an slutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar
- Kör flera program samtidigt på en inbyggd 1080p skärm

Funktioner

- Enkel tillgång till tillägg med frontmonterad USB-hubb med 2 portar
- Maximerad skärmyta med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p
- Problemfri systemintegration med inbyggd KVM-modul med 1 port
- 1U hyllmonterbar design
- Bakbelyst LED-skärm ger reducerad strömförbrukning
- Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
- On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning
- Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller tangentbord/mus-kombinationspaket
- Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter
- Solid stålkonstruktion för maximal hållbarhet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Ja
Audio	Nej
Skärmstorlek	17"

Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	DVI+VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Stödda upplösningar	Up to 1920 x 1080
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Svarstid	2ms
Kontrastförhållande	650:1
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningvinkel	140° (H), 120° (V)
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
------------------	-------------------------------

		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - DVI-I (29-stifts)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Övriga gränssnitt		2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna rackmonterade konsol stöder endast DVI-D (digital) signaler. Det rekommenderas att genomgående använda DVI-D-kablar för best resultat. Kontakta teknisk support för ytterligare hjälp med att identifiera rätt kablar.
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.7 A
	Utspänning	12V DC
	Utström	4.17 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	23.35
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
Utseende	Färg	Svart

Kabinetttyp	Kraftigt stål
Produktlängd	18.5 in [47.0 cm]
Produktbredd	17.3 in [44.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	20.5 lb [9.3 kg]
Maximalt monteringsdjup	39.4 in [100 cm]
Minsta monteringsdjup	19.8 in [50.4 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	30.5 in [77.5 cm]
Paketets bredd	22.4 in [56.8 cm]
Paketets höjd	7.8 in [19.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	40.1 lb [18.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1U hyllenhets
	1 - Sats, monteringskenor
	2 - Förlängda fästen
	2 - Korta fästen
	2 - Fästansordningar för kort fäste
	2 - Tangenter
	1 - 1,8 m PS/2 VGA KVM-kabel
	1 - 1,8 m USB A-A-kabel
	6 - #6-32x6 platta skruvar
	6 - M4x5 skruvar

1 - Strömadapter

1 - strömsladd

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.