

Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

ID del Producto: RKCONS1901



Esta consola KVM para montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón, para un solo servidor o varios servidores, conectados a través de un conmutador KVM separado (se adquiere por separado). La consola de 19" (48cm) se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.

Esta consola KVM ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores a bajo costo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta versátil consola LCD tiene una pantalla de 19" (48cm). El mayor espacio de pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar uno o varios servidores conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor. El módulo ofrece la flexibilidad necesaria para integrar fácilmente su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1901 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- La pantalla grande de 19" (48cm) le permite ejecutar varias aplicaciones a la vez
- Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM
- KVM Collection: Can be purchased with integrated 8-port (RKCONS1908K) or 16-port (RKCONS1916K) KVM or use with StarTech.com enterprise KVM switches: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí

Cables Incluidos Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Control IP KVM No

Resolución Analógica
Máxima 1280 x 1024

Resoluciones
Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

<i>Lower resolutions are also supported</i>

Relación de Contraste 1000:1

Brillo 250 cd/m²

Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M

Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm

Cantidad Máxima de
Usuarios 1

MTBF 50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(es) de
Consola VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Indicadores

Indicadores LED indicador LED de encendido / estado

Requisitos de
Energía

Adaptador de
Corriente Incluido International Power Cords

Consumo de Energía 17W



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 10% a 80%

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	21.0 in [53.3 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [43 mm]
Peso del Producto	27.0 lb [12.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	30.7 in [78 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	19.7 in [50 cm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
Altura de la Caja	7.5 in [19 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	35.4 lb [16 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Consola KVM
	Cable KVM de 1,8m
	Tuercas Jaula M5
	Tornillos M5



cables de alimentación por región (NA/JP, RU, UE, AU)

Guía rápida de inicio

carriles de montaje (longitud variable)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

