

Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 19" - KVM Switch VGA a 1 porta -
Montabile a Rack - Cassetto KVM universale 1U con cavi da 1,8m - Supporto USB +
VGA - Tastiera Inglese - 50.000 MTBF QWERTY

ID prodotto: RKCONS1901



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di uno o più server, collegati attraverso uno switch KVM venduto separatamente. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto misura solo 19" e può essere installata in uno spazio rack da 1U.

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera (QWERTY) e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Questa versatile console LCD è dotata di un display da 19". Con uno schermo più ampio è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

La console in rack è caratterizzata da un modulo KVM a porta singola che consente il collegamento diretto al server e offre tutta la flessibilità necessaria per una facile integrazione nell'infrastruttura server esistente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- **DESIGN FLESSIBILE:** questo cassetto per console KVM con montaggio a rack funziona con tutti i marchi e i modelli di switch KVM che supportano le interfacce VGA e USB e può essere inserito nel rack per server quando non è in uso
- **INTERFACCE VERSATILI:** Monitor LCD 19" a matrice attiva TFT 1280 x 1024 per montaggio a rack - Altezza 1U - Tastiera inglese completa con 99 tasti, tastierino numerico e Trackpad - Supporto VGA e USB - Alimentatore integrato
- **MASSIMA DURABILITÀ:** Dispone di un alloggiamento e di guide in acciaio durevole che resistono a un uso frequente; Adatto a lavorare in ambienti da 0 a 40°C con un MTBF di 50.000 ore; Supporto tecnico multilingue 24/5
- **SOLUZIONE TESTATA E COLLAUDATA:** : Le nostre console KVM sono coperte da una garanzia di 2 anni con supporto tecnico multilingue 24/5 gratuito per tutta la durata del prodotto
- **GAMMA DI KVM:** Disponibile con KVM integrato a 8 porte (RKCONS1708K) o a 16 porte (RKCONS1716K); Integra con gli switch KVM aziendali StarTech.com: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	19"
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
--------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di stato/alimentazione
----------------	--------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	100-200 AC
Consumo energetico	17W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	21.5 in [54.5 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	26.9 lb [12.2 kg]
Profondità di montaggio massima	30.7 in [78 cm]
Profondità di montaggio minima	19.7 in [50 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	24.4 in [61.9 cm]
Package Width	30.7 in [78.1 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 42.5 lb [19.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Console KVM
 - 1 - 1,8 m Cavo KVM
 - 8 - Dadi a gabbia M5
 - 8 - Viti M5
 - 5 - cavi di alimentazione nazionali (NA/JP, UK, EU, AU)
 - 2 - guide di montaggio (varie lunghezze)
 - 1 - Guida di avvio rapido
-

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.