

Consola KVM de Montaje en Rack de Servidores - Teclado QWERTY - KVM VGA de 1 Puerto con Monitor LCD de 19" - Switch KVM 1U con Cables - USB - 50.000 MTBF

ID del Producto: RKCONS1901



Esta consola KVM de montaje en rack proporciona un control completo del teclado, el monitor y el mouse para un único servidor o para varios servidores, conectados a través de un conmutador KVM independiente (se vende por separado). La consola de 19 pulgadas se instala en un espacio de rack de 1U, ofreciendo una solución que ahorra espacio para un control completo de la consola.

Esta consola KVM proporciona todos los controles esenciales que necesitará para gestionar su sala de servidores a un bajo coste. La consola cuenta con un teclado integrado (QWERTY) y un panel táctil para un control intuitivo, así como una pantalla LCD que admite resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta consola LCD versátil tiene una pantalla de 19 pulgadas. El mayor espacio de monitor le permite ejecutar varias aplicaciones en la misma pantalla, aumentando su productividad.

La consola LCD de montaje en rack se desliza desde 1U de espacio de bastidor, lo que le permite supervisar y controlar fácilmente un único servidor o varios servidores cuando se conectan a través de un conmutador KVM. La consola VGA de montaje en rack cuenta con un asa que facilita el deslizamiento de la consola dentro y fuera del rack del servidor, manteniendo su área organizada y libre de desorden.

La consola de rack cuenta con un módulo KVM de un solo puerto, que le permite conectarla directamente a un servidor. El módulo ofrece la flexibilidad que necesita para integrarla fácilmente en su infraestructura de servidores existente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- **DISEÑO FLEXIBLE:** Este cajón de consola KVM de montaje en rack funciona con todas las marcas de switch KVM que admiten interfaces VGA y USB. Se desliza en el rack del servidor cuando no se utiliza
- **INTERFACES VERSÁTILES:** Monitor de montaje en bastidor con pantalla TFT de matriz activa de 19" y 1280 x 1024 LCD | 1U | Teclado completo QWERTY de 99 teclas con teclado numérico + Trackpad
- **MÁXIMA DURABILIDAD:** Cuenta con un diseño de carcasa y carriles de acero duraderos que soportan un uso frecuente, clasificados para trabajar en entornos de 0 a 40°C y un MTBF de 50000 horas
- **PROBADO Y COMPROBADO:** Garantía de 2 años con soporte técnico multilingüe las 24 horas del día 5 días de la semana basado en Norteamérica. Soporte técnico gratuito durante de por vida
- **Colección KVM:** Puede adquirirse con KVM integrado de 8 puertos (RKCONS1908K) o de 16 puertos (RKCONS1916K) o con los switch KVM de StarTech.com: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19"
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1

Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m²
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
--------------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - indicador LED de encendido / estado
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Includido International Power Cords

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 100-200 AC

Consumo de Energía 17W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 10% a 80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 21.5 in [54.5 cm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Peso del Producto 26.9 lb [12.2 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 30.7 in [78 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 19.7 in [50 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 24.4 in [61.9 cm]

Ancho de la Caja 30.7 in [78.1 cm]

Altura de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	42.5 lb [19.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Consola KVM
	1 - Cable KVM de 1,8m
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	5 - cables de alimentación por región (NA/JP, RU, UE, AU)
	2 - carriles de montaje (longitud variable)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.