

Single Port KVM Rack Console, KVM Switch met 19" LCD Scherm voor Server Rack,
Universele 1U LCD KVM Lade met Kabels en Toebehoren, USB Ondersteuning, 50000
MTBF, QWERTY Keyboard

Productcode: RKCONS1901



Deze rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor een of meerdere servers, aangesloten via een aparte KVM switch (apart verkrijgbaar). De 19 inch console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Deze KVM console biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord (QWERTY) en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Deze veelzijdige LCD console heeft een 19 inch scherm. Met deze extra schermruimte kunt u meerdere applicaties op hetzelfde scherm gebruiken, en zo uw productiviteit verhogen.

De rackmonteerbare LCD console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u een of meerdere servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, bij aansluiting via een KVM switch. De rackmonteerbare VGA console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

De rack console is voorzien van een 1-poorts KVM module, waardoor u direct verbinding kunt maken met een server. De module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- **FLEXIBEL ONTWERP:** Deze KVM rack console lade is geschikt voor alle KVM switch merken en modellen die VGA en USB ondersteunen. Gemakkelijk in het serverrack te schuiven wanneer niet in gebruik.
- **VEELZIJDIGE INTERFACES:** Rack mount monitor met 19" Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U hoogte | 99 toetsen full QUERTY keyboard met numeriek toetsenblok + Trackpad | Ondersteunt VGA en USB | Geïntegreerde power supply
- **MAXIMALE DUURZAAMHEID:** Dankzij de duurzame behuizing en rails die bestand zijn tegen intensief gebruik, kan de unit werken in omgevingen van 0 tot 40 C° en heeft een MTBF van 50.000 uur
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze rack mount monitor werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning
- **KVM Collectie:** Kan worden aangeschaft met geïntegreerde 8-port (RKCONS1908K) of 16-port (RKCONS1916K) KVM of worden gebruikt met StarTech.com enterprise KVM-switches: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	19"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD

KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m²
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - voeding / status LED
-----------------	--------------------------

Voeding

Voedingsbron	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	100-200 AC
Vermogensopname	17W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	21.5 in [54.5 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	26.9 lb [12.2 kg]
Maximale montagediepte	30.7 in [78 cm]
Minimale montagediepte	19.7 in [50 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	24.4 in [61.9 cm]
Package Width	30.7 in [78.1 cm]

Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	42.5 lb [19.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - KVM console 1 - KVM Kabel 8 - M5 kooimoeren 8 - M5 schroeven 5 - internationale voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU) 2 - montagerails (variabele lengte) 1 - Quick-Start Handleiding
------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.