

Rackmonterad KVM-konsol - 1-ports VGA KVM med 19-tums LCD-skärm för serverrack
- Universell 1U LCD KVM-låda med kablar och hårdvara - USB-support - 50 000 MTBF

Produkt ID: RKCONS1901



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll över tangentbord, skärm och mus för en eller flera servrar via en avskild KVM-brytare (säljs separat). 19-tumskonsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord (QWERTY) och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar på upp till 1280x1024.

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du även kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Rackkonsolen har en enports KVM-modul så att du kan ansluta den direkt till en server. Modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- **FLEXIBEL DESIGN:** Denna rackmonterade KVM-konsollåda fungerar med alla KVM-switch-varumärken och modeller som stöder VGA- och USB-gränssnitt och glider bekvämt in i serverracket när det inte används
- **MÅNGSIDIGA GRÄNSSNITT:** Rackmonterad skärm med 19-tums Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U höjd | 99 tangenters fullstort tangentbord med numerisk knappsats + styrplatta | Stöder VGA och USB | Integrerad strömförsörjning
- **MAXIMAL HÅLLBARHET:** Har hållbart konstruerat stålhölje och skenor som tål frekvent användning, klassad för att arbeta i miljöer från 0 till 40 grader C och 50 000 timmars MTBF
- **TESTAD OCH PROVAD:** Våra KVM-konsoler stöds av 2 års garanti med flerspråkig teknisk support dygnet runt baserad i Nordamerika och gratis teknisk support under produktens livstid.
- **KVM-sortimentet:** Kan köpas med integrerad 8-ports (RKCONS1908K) eller 16-ports (RKCONS1916K) KVM eller användas med StarTech.com enterprise KVM-switchar: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	19"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA

	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Medföljande kablar	Ja
Prestanda		
	IP-kontroll	Nej
	Maximal analog upplösning	1280 x 1024
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
	Kontrastförhållande	1000:1
	Ljusstyrka	250 cd/m²
	Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
	Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
Ström	Strömkälla	International Power Cords
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utspänning	100-200 AC

	Strömförbrukning	17W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	21.5 in [54.5 cm]
	Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
	Produktvikt	26.9 lb [12.2 kg]
	Maximalt monteringsdjup	30.7 in [78 cm]
	Minsta monteringsdjup	19.7 in [50 cm]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	24.4 in [61.9 cm]
	Package Width	30.7 in [78.1 cm]
	Paketets höjd	7.5 in [19.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	42.5 lb [19.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
		1 - 6 ft [1,8 m] KVM-kabel

8 - M5 korgmuttrar

8 - M5-skruvar

5 - Lokala strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)

2 - Monteringsskenor (olika längder)

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.