

## Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

ID del Producto: RKCONS1901EU



La consola LCD de 19" para montaje en rack 1U, modelo RKCONS1901EU, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack/armario: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes carriles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a los ordenadores conectados.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los racks existentes
- Gestión de servidores instalados en racks

## Características

- Pantalla TFT brillante de matriz activa, de 19"
- Admite entradas de vídeo VGA
- Compatible con ordenadores y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19"
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí

---

### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024(SXGA)@60Hz
Relación de Aspecto	4:3
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	500:1
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Profundidad de Color	16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	60.000 horas

---

#### Conector(es)

Conectores del Host	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	International Power Cords
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Consumo de Energía	48

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Longitud del Producto	22.6 in [57.5 cm]
Ancho del Producto	18.9 in [48 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	30.2 lb [13.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.5 in [80 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	21.9 in [55.5 cm]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja	28.1 in [71.4 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	43.0 lb [19.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de rack 1U LCD
	1 - Rieles de montaje: juego
	1 - Kit de cable de consola

1 - Cable de alimentación

1 - 1 Juego de Llaves

1 - Tornillos de Montaje

1 - Manual del Usuario

1 - Manual de instrucciones (en CD)

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.