Console LCD de 19" montage en rack 1U - Console KVM USB PS/2

Nº de produit: RKCONS1901EU

La console LCD à montage en rack 19 po 1U RKCONS1901EU offre un point de contrôle complet du clavier, de la vidéo et de la souris en pouvant être intégrée à un rack de ou une armoire 1U seulement, en offrant un contrôle KVM complet directement depuis le rack dd serveur.

Grâce à sa conception robuste et compacte 1 U et lorsque la console en rack n'est pas en cours d'utilisation, il suffit de simplement replier l'écran comme sur un ordinateur portable et de le glisser dans le rack de serveur, au moyen des rails de montage robustes (inclus). Le verrouillage inclus ajoute un niveau de sécurité, ce qui permet de réduire les accès non autorisés aux ordinateurs connectés.

Pour consolider le contrôle depuis un point pratique, la console en rack KVM peut être connectée à pratiquement tout commutateur KVM multiport pour contrôler plusieurs serveurs/ordinateurs, ce qui constitue une solution de contrôle KVM évolutive, qui vous laisse choisir le type de commutateur KVM à utiliser en fonction de l'application et du budget.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Contrôle centralisé d'une dizaine de PC et serveurs lorsqu'ils sont utilisés avec le commutateur KVM en option

• Favorise une utilisation efficace de l'espace interne des armoires existantes

• Gère les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

• Affichage TFT à matrice active brillante 19 po

• Prise en charge de l'entrée vidéo VGA

• Compatible avec les PC et KVM USB ou PS/2

• Conception montable en rack solide 1U

• Fonction OSD (Affichage à l'écran) pour les affichages LCD

• Caractéristiques de sécurité incluant le verrouillage des ports et le balayage automatique

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	19"
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB et PS/2
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui

Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Contrôle IP KVM	Non
	Résolutions analogiques max.	1280x1024(SXGA)@60Hz
	Format d'image	4:3
	Temps de réponse	5ms
	Rapport de contraste	500:1
	Luminosité	250 cd/m²
	Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 24 bits (Truecolor)
	Prise en charge du pas de masque	0.294 x 0.294 mm
	Angle de vue	176° (H), 170° (V)
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	MTBF	60 000 heures
Connecteur(s)		
	Connecteurs hôte	2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation		
	Source d'alimentation	International Power Cords

	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Consommation électrique	48
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier robuste
	Longueur du produit	22.6 in [57.5 cm]
	Largeur du produit	18.9 in [48 cm]
	Hauteur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Poids du produit	30.2 lb [13.7 kg]
	Profondeur de montage maximal	31.5 in [80 cm]
	Profondeur de montage minimale	21.9 in [55.5 cm]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	22.4 in [56.8 cm]
	Package Width	28.1 in [71.4 cm]
	Package Height	8.3 in [21 cm]
	Poids brut	43.0 lb [19.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Console LCD à tiroir en rack 1U

1 - Rails de montage - Ensemble

1 - Kit de câbles de console

1 - Cordon d'alimentation

1 - Jeu de clés

1 - Ensemble de vis de montage

1 - Manuel d'utilisation

1 - Manuel sur CD

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis