

Console 1U per rack da 19" pollici con Display LCD - USB + PS/2

ID prodotto: RKCONS1901EU



La console LCD montabile a rack 19" 1U RKCONS1901EU, comodamente integrata in 1U dello spazio di archiviazione del rack/armadio, offre un punto di controllo completo di tastiera, video e mouse, consentendo di avere il controllo totale dei dispositivi KVM direttamente dal server rack.

È dotata di una struttura resistente e compatta da 1U. Quando la console rack non è in uso, è possibile richiudere semplicemente il display, come un computer laptop, e farlo scorrere nel server rack sulle resistenti doppie guide in acciaio (incluse). Il bloccaggio a chiave incluso garantisce un ulteriore livello di sicurezza, contribuendo a ridurre l'accesso non autorizzato ai computer.

La console rack KVM offre un controllo consolidato da una comoda postazione, poiché può essere collegata a praticamente qualsiasi switch KVM multiporta per controllare diversi server/computer, offrendo una soluzione di controllo KVM scalabile che consente di determinare il tipo di switch KVM da utilizzare in base alle funzioni e al budget.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Controllo centralizzato di decine di PC e server se utilizzato insieme al KVM opzionale
- Migliora l'efficienza degli spazi interni degli armadi esistenti
- Consente la gestione dei server montati in armadi

Caratteristiche

- Display a matrice attiva TFT luminoso 19"
- Supporto ingresso video VGA
- Compatibile con PC e KVM USB o PS/2
- Design resistente per montaggio a rack 1U
- Funzione OSD (On Screen Display) per display LCD
- Funzioni di sicurezza, compresi blocco della porta e scansione automatica

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Audio	No
Dimensioni display	19"
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280x1024(SXGA)@60Hz
Proporzioni	4:3



Tempo di risposta	5ms
Rapporto contrasto	500:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 24 bit (Truecolor)
Supporto Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Angolo di visualizzazione	176° (H), 170° (V)
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	60.000 ore

Connettore/i

Connettori host	PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Consumo energetico	48

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Robusto acciaio
Lunghezza prodotto	22.6 in [57.5 cm]
Larghezza prodotto	18.9 in [48 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Peso prodotto	30.3 lb [13.7 kg]
Profondità di montaggio massima	31.5 in [80 cm]
Profondità di montaggio minima	21.9 in [55.5 cm]

Informazioni
confezione

Package Length	22.4 in [56.8 cm]
Package Width	28.1 in [71.4 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Peso spedizione (confezione)	43.1 lb [19.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Console rack LCD 1U con cassetto
	Guide di montaggio - Set
	Kit di cavi per console
	Cavo di alimentazione
	Set di chiavi
	Set viti di fissaggio
	Manuale utente



Manuale su CD

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

