

1U 19 inch Rackmount LCD-console - USB + PS/2

Productcode: RKCONS1901EU



De RKCONS1901EU 1U 19 inch in een rek te monteren LCD-console biedt een compleet toetsenbord-, video- en muisbesturingspunt, netjes geïntegreerd in slechts 1U rek-/kastopslagruimte - complete KVM-bediening direct bij het serverrek.

Dankzij de duurzame, compacte 1U-constructie kan het scherm van deze rekconsole, als het niet wordt gebruikt, net zoals een laptop worden ingeklapt en weer in het serverrek worden geschoven op de stevige stalen rails (meegeleverd). Het geïntegreerde sleutelslot biedt extra beveiliging, waardoor onbevoegde toegang tot de aangesloten computers wordt verminderd.

Voor gecombineerde bediening vanaf een comfortabele plaats kan de KVM-rekconsole worden aangesloten op bijna elke multipoorts KVM switch voor de bediening van meerdere servers/computers. Zo ontstaat een schaalbare KVM-bedieningsoplossing waarmee u zelf kunt bepalen welk type KVM switch het beste past bij uw technische behoeften en budget.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gecentraliseerde bediening van tientallen pc's en servers bij gebruik van de optionele KVM
- Maak efficiënter gebruik van de ruimte van bestaande kasten
- Beheer in kasten gemonteerde servers

Eigenschappen

- Helder 19 inch Active Matrix TFT-scherm
- Ondersteuning van VGA video-ingang
- Compatibel met USB of PS/2 pc's en KVM's
- Duurzaam 1U in een rek te monteren design
- OSD-functie (On Screen Display) voor LCD-scherm
- Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Audio	Nee
Schermgrootte	19"
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB en PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu &	Ja
--------------	----

sneltoetsen

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280x1024(SXGA)@60Hz
Beeldverhouding	4:3
Reactietijd	5ms
Contrastverhouding	500:1
Helderheid	250 cd/m²
Kleurdiepte	24-bits, 16,7 M kleuren (Truecolor)
Dot-pitch-ondersteuning	0.294 x 0.294 mm
Gezichtshoek	176° (H), 170° (V)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	60.000 uur

Connector(en)

Hostaansluitingen	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Vermogensopname	48

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Robuust staal
Lengte product	22.6 in [57.5 cm]
Breedte product	18.9 in [48 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	30.2 lb [13.7 kg]
Maximale montagediepte	31.5 in [80 cm]
Minimale montagediepte	21.9 in [55.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.4 in [56.8 cm]
Package Width	28.1 in [71.4 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	43.0 lb [19.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - 1U LCD-rekconsolelade
	1 - Montagerails - set
	1 - Consolekabelset
	1 - Voedingskabel

1 - Set sleutels

1 - Bevestigingsschroeven

1 - Handleiding

1 - Handleiding op CD

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.