

Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas -
Cajón KVM LCD de 1U - KVM OSD - Durable con MTBF 50000 - VGA y USB

ID del Producto: RKCONS1908K



Esta consola KVM para montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y mouse para 8 computadores. La consola se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.

Este conmutador KVM de 8 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta versátil consola LCD para montaje en rack tiene una pantalla de 19" (48cm). El mayor espacio de pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

La consola se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar ocho servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

La consola LCD para montaje en rack incluye un módulo KVM de 8 puertos, lo cual permite la conexión directa con ocho servidores. El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1908K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Consola KVM para montaje en rack, con monitor de 19" LCD TFT de matriz activa, 1280 x 1024, switch KVM VGA con 8 puertos, cables de 1,8m, teclado de 99 teclas + teclado numérico y trackpad. Compatible con USB 2.0
- **PROFESIONAL Y SEGURO:** Ajuste personalizado de las teclas de acceso rápido, visualización en pantalla (OSD), seguridad multinivel de usuario, niveles de acceso / permisos de puerto de usuario y escaneado automático
- **DISEÑO INTEGRADO:** Combina un switch KVM y una consola con fuente de alimentación integrada en un espacio 1U de rack, lo cual permite otros equipos. Fondo de montaje: 60,5cm a 89cm (hardware de montaje incluido)
- **DE SERVICIO PESADO:** La consola KVM LCD está fabricada en acero duradero y carril de diseño de servicio pesado que soporta su uso en entornos con temperaturas entre 0C a 40C, con MTBF (tiempo medio entre fallos) de 50.000 horas
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Esta consola independiente del OS tiene compatibilidad universal con las marcas principales de servidores y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida, las 24 horas/5 días

Prominence

Política de Garantía	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8 Port Rackmount KVM Console w/ Cables KVM Switch w/ 19" LCD

Hardware

Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa

Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)



Otra(s) Interfaz(ces) VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 1.5A

Consumo de Energía 21W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 10% a 80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 25.3 in [64.3 cm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 1.7 in [43.0 mm]

Peso del Producto 29.6 lb [13.4 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 35.0 in [89 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 23.8 in [60.5 cm]

Información de la Caja



Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
Altura de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	42.0 lb [19.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	consola para rack
	Cables KVM de 1,8m
	Tuercas Jaula M5
	Tornillos M5
	cables de alimentación por región (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	carriles de montaje (longitud variable)
	Guía Rápida de Inicio

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

