

8 port KVM Server Rack Console VGA - 19" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Productcode: RKCONS1908K



Deze rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor acht computers. De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Deze 8-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Deze veelzijdige rackmonteerbare LCD console heeft een 19 inch scherm. Met deze extra schermruimte kunt u meerdere applicaties op hetzelfde scherm gebruiken, en zo uw productiviteit verhogen.

De console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u acht servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De rackgemonteerde VGA console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 8-poorts KVM module, waardoor u hem direct op acht servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1908K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot acht servers
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	19in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m ²
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Voeding

Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC



Ingangsstroom	1.5A
Vermogensopname	21W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Langte product	25.3 in [64.3 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [43.0 mm]
Gewicht product	29.6 lb [13.4 kg]
Maximale montagediepte	35.0 in [89 cm]
Minimale montagediepte	23.8 in [60.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	42.0 lb [19.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	rack console
-------------	--------------



1,8 KVM kabels

M5 kooimoeren

M5 schroeven

internationale voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)

montagerails (variabele lengte)

Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

