

16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Produkt ID: RKCONS1916K



Denna 1U 16-portars KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus för 16 datorer. Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Denna 16-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord (QWERTY) och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar upp till 1280x1024.

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera sexton servrar eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Den rackmonterade LCD:n har en 16-portars KVM-modul för direkt anslutning till 16 servrar. Du kan även ansluta till ytterligare servrar genom att ansluta till KVM-brytare i sekvens (daisy-chain). KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för upp till sexton servrar
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stöder bildupplösning upp till 1280x1024

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	19"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	16
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1280 x 1024
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Kontrastförhållande	1000:1
Ljusstyrka	250 cd/m²
Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 16 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Övriga gränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Strömkälla	International Power Cords
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5A

	Strömförbrukning	23W
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	25.3 in [64.3 cm]
	Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
	Produktvikt	29.8 lb [13.5 kg]
	Maximalt monteringsdjup	35.0 in [89 cm]
	Minsta monteringsdjup	23.8 in [60.5 cm]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	30.7 in [77.9 cm]
	Package Width	24.6 in [62.4 cm]
	Paketets höjd	7.3 in [18.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	48.5 lb [22.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
		16 - KVM-kablar
		8 - M5 korgmuttrar
		8 - M5-skravar

5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)

4 - monteringsskenor (olika längder)

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.