

## 3 m USB KVM-kabel fr StarTech.com:s rackmonteringskonsoller

Product ID: RKCONSUV10



Denna 3 m IngaUSB KVM-kabel gr det mjligt fr din rackmonterade LCD-enhet och KVM-switch frn StarTech.com att enkelt anvnda din VGA och USB-utrustade server.

Denna typ av KVM-kablar finns i varierande lngder och r de enda kablarna som r konstruerade fr garanterad kompatibilitet med StarTech.com:s RKCONS-serie rackmonterade konsol- och KVM-switchar. Rackmonterade LCD-enheter som stds r: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

Denna KVM-kabel har utformats specifikt fr StarTech.com:s rackmonterade KVM- och konsolkit. USB och VGA KVM-kabeln r ansluten med en unik koppling som mjliggr en enda kontakt till KVM som grnssnitt med bde VGA och USB p din server. Denna utrymmesbesparande design minskar dramatiskt kabeldragningen i serverns rack och skerstller ett snyggt professionellt serverrum.

Nr den r ansluten till en HD-rackmonterad konsol stdjer 3mKVM-kabel HD-upplsningar upp till 1 920 x 1 200 inklusive 1080p, vilket bibehller kvaliteten p serverns grafikort fr att leverera alla detaljer i high definition.

Fr att stdja datacenterets komplexitet och krav r denna 3 m IngaKVM-kabel ven tillgnglig som en [%product id="RKCONSUV6" text="1,8meterKVM-kabel (RKCONSUV6)"%], och en [%product id="RKCONSUV15" text="4,8 meter KVM-kabel (RKCONSUV15)"%].

RKCONSUV10tcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis garanti p teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Anslut servrar till din StarTech.com rackmonterad KVM-konsol
- Ha utbyteskablar till hands fr att skerstlla kontinuerlig kontroll ver dina verksamhetskritiska servrar

## Features

- Hll ordning i servrummet med en VGA- och USB KVM-kabel som har en enda kontakt p KVM-sidan
- F kristallklar bildkvalitet med std fr HD-upplsningar p upp till 1920 x 1200 eller 1080p
- Anvnd olika rackkonfigurationer, med kablar som finns tillgnliga i olika lngder

<b>Hrdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Kontaktpltering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskrmning	Aluminum-Mylar Foil with Braid
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Connector B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Connector B	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
<b>Utseende</b>	Produktlngd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbredd	1.2 in [30.000 mm]
	Produktthjd	0.6 in [15.000 mm]
	Produktvikt	8.1 oz [230.000 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	0.4 in [10.000 mm]
	Package Height	7.9 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	8.3 oz [235.000 g]
<b>Vad det r i ldan</b>	Ingr i paketet	KVM-kabel

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

