

Câble pour switch KVM USB VGA de 1,8 m pour consoles StarTech.com

N° de produit: RKCONSUV6



Ce câble KVM USB de 1,8 m permet à votre console LCD à montage en rack StarTech.com et à votre kit commutateur KVM d'utiliser votre serveur VGA et USB de façon pratique.

Cette gamme de câbles KVM est disponible en plusieurs longueurs. Ce sont les seuls câbles dont la compatibilité avec la gamme StarTech.com de consoles et de commutateurs KVM à montage en rack de la série RKCONS est garantie. Les modèles de consoles LCD à montage en rack pris en charge sont les suivants : RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Ce câble KVM a été spécialement conçu pour la gamme StarTech.com de kits de consoles et de commutateur KVM à montage en rack . Le câble KVM USB et VGA est conçu avec un schéma unique qui permet à un seul connecteur sur le commutateur KVM de communiquer à la fois avec le branchement VGA et USB sur votre serveur. Cette conception peu encombrante réduit considérablement l'encombrement des câbles dans le rack de votre serveur et garantit une salle de serveurs bien rangée et professionnelle.

Lorsqu'il est connecté à une console à montage en rack HD, le câble KVM de 1,8 m prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200, y compris 1080p, tout en maintenant la qualité de la carte vidéo de votre serveur pour afficher chaque détail en haute définition.

Pour répondre aux complexités et aux exigences de votre centre de données, ce câble KVM de 1,8 m est également disponible en câble KVM de 3 m (RKCONSUV10) et en câble KVM de 4,6 m (RKCONSUV15).

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez les serveurs à votre console KVM à montage en rack StarTech.com
- Gardez des câbles de rechange à portée de main pour assurer un contrôle continu des serveurs essentiels

## Spécifications techniques

- Profitez d'une salle de serveurs dégagée avec un câble KVM VGA et USB qui se combine en un seul connecteur du côté du commutateur KVM
- Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p
- S'adapte à diverses configurations de rack, avec des câbles disponibles dans différentes longueurs

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	8.4 oz [238.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]
Largeur du Paquet	7.8 in [19.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	8.5 oz [240.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 2 en 1 USB VGA - 3 m
-----------------------	--------------------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis