

## Cavo KVM USB da 1,8m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

ID prodotto: RKCONSUV6



Questo cavo USB KVM da 1,8 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea di console KVM con montaggio a rack di StarTech.com. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo una schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che con quella USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 1,8 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 1,8 metri è disponibile anche come [%product id="RKCONSUV10" text="cavo KVM da 3 metri (RKCONSUV10)"%], e [%product id="RKCONSUV15" text="cavo KVM da 4,6 metri (RKCONSUV15)"%].

Il prodotto RKCONSUV6 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com
- Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

## Caratteristiche

- Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
- Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

Hardware	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettore B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	1.2 in [30.000 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15.000 mm]
	Peso prodotto	8.6 oz [245.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	0.4 in [10.000 mm]
	Package Height	7.9 in [2.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo KVM

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.