


Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19" o armadi

ID prodotto: RKLcdbk



La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19" o armadi RKLcdbk permette di montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server/rack di archiviazione/armadio.

La staffa di montaggio per LCD prevede una struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) ed è progettata per supportare schermi LCD montati VESA da 100 mm e 75 mm, secondo gli standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Un design unico regolabile, che permette di montare uno schermo LCD nell'armadio a varie profondità, per poter chiudere lo sportello del rack o dell'armadio. La staffa di montaggio LCD supporta anche l'installazione a parete, invertendo la staffa regolabile o aggiungendola alla staffa per montaggio a muro o rack, come la staffa per montaggio a muro 6U (10") per attrezzatura rack 19" (WALLMOUNT6) o a giorno 8U (RK812WALLO).

Con garanzia a vita StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in soluzioni a rack o ad armadio esistenti
- Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi
- Per aggiungere uno schermo di monitoraggio in rack di sicurezza o armadi

- Per il montaggio a parete di monitor LCD o TV
- Per monitorare l'uptime o i processi con grandi schermi oltre 19" se montati all'esterno

## Caratteristiche

- Serie di fori per montaggio regolabile VESA 100 mm e 75 mm, per compatibilità e controllo maggiori
- Conforme agli standard ANSI/EIA RS-310
- Profondità regolabile da 0 a 89 cm
- Costruita in robusto acciaio spesso 2,0 mm: una staffa progettata per garantire lunga durata
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	4U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-D

---


### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.3 in [43.9 cm]
Peso prodotto	3.7 lb [1.7 kg]
Profondità di montaggio massima	3.5 in [88.9 mm]
Profondità di montaggio minima	0.0 in [0 mm]

---

### Informazioni confezione

Package Length	18.6 in [47.2 cm]
----------------	-------------------



Package Width 2.1 in [54 mm]

Package Height 8.7 in [22 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.3 lb [2.0 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Staffe di montaggio

Staffa LCD

Dadi ingabbiati M5

Viti M5

Viti per il montaggio degli schermi LCD M4 x 10 mm

Viti per il montaggio M5 x 10 mm

Guarnizioni

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

