

Staffa di montaggio 4U per display LCD VESA per armadi rack 19" - Supporto per monitor VESA universale in acciaio pressato a freddo - Staffa 4U per server rack

ID prodotto: RKLcdbk



La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19" o armadi RKLcdbk permette di montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server/rack di archiviazione/armadio.

La staffa di montaggio per LCD prevede una struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) ed è progettata per supportare schermi LCD montati VESA da 100 mm e 75 mm, secondo gli standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Un design unico regolabile, che permette di montare uno schermo LCD nell'armadio a varie profondità, per poter chiudere lo sportello del rack o dell'armadio. La staffa di montaggio LCD supporta anche l'installazione a parete, invertendo la staffa regolabile o aggiungendola alla staffa per montaggio a muro o rack, come la staffa per montaggio a muro 6U (10") per attrezzatura rack 19" (WALLMOUNT6) o a giorno 8U (RK812WALLO).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in soluzioni a rack o ad armadio esistenti
- Per monitorare l'uptime o i processi con grandi schermi oltre 19" se montati all'esterno

- Per aggiungere uno schermo di monitoraggio in rack di sicurezza o armadi
- Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi
- Per il montaggio a parete di monitor LCD o TV

Caratteristiche

- **DESIGN ROBUSTO:** la staffa di montaggio LCD è realizzata in solido acciaio stampato a freddo (SPCC), è progettata per supportare pannelli LCD VESA da 100 mm e 75 mm e soddisfa gli standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio in rack
- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** un esclusivo design regolabile permette di montare un pannello LCD nell'armadio rack AV a varie profondità, consentendo di chiudere la porta del rack/armadio
- **FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA:** la staffa di montaggio a rack dei monitor supporta le installazioni LCD a parete invertendo o aggiungendo questa staffa a un rack per il montaggio a parete, come la staffa per il montaggio a parete 6U
- **CONFORME ALLA NORMATIVA TAA:** questa staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA aderisce ai requisiti del Federal Trade Agreements Act (TAA) degli Stati Uniti, consentendo gli acquisti GSA Schedule del governo
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa di montaggio per LCD è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	4U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-D

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.3 in [43.9 cm]

Lunghezza prodotto	4.5 in [11.3 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Peso prodotto	3.6 lb [1.7 kg]
Profondità di montaggio massima	3.5 in [8.9 cm]
Profondità di montaggio minima	0.0 in [0 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.9 in [20.1 cm]
Package Width	18.5 in [46.9 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 lb [1.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Staffe di montaggio
	1 - Staffa LCD
	8 - Dadi ingabbiati M5
	8 - Viti M5
	4 - Viti per il montaggio degli schermi LCD M4 x 10 mm
	4 - Viti per il montaggio M5 x 10 mm
	4 - Guarnizioni
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.