


Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas

ID del Producto: RKLcdbk



El Soporte Universal para Monitores LCD VESA en Rack o Gabinete de 19 pulgadas, RKLcdbk permite instalar casi cualquier pantalla LCD o táctil en un rack/gabinete de servidores/almacenamiento.

Fabricado en acero macizo prensado en frío (SPCC), el soporte de montaje LCD está diseñado para albergar paneles LCD de montaje VESA de 100 mm y 75 mm y cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D de instalación en rack.

El diseño ajustable posibilita el montaje de un panel LCD a varias profundidades permitiendo cerrar la puerta del rack/gabinete. El soporte de montaje LCD también se puede instalar en la pared invirtiendo el soporte ajustable o agregando este soporte a un bastidor o rack de montaje en pared, como el (10 pulgadas) Soporte de Montaje en Pared para Equipos en Rack 19" (WALLMOUNT6) o Rack para Equipos de Marco Abierto de Montaje en Pared 8U" (RK812WALLO).

Ofrece garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para instalar un monitor LCD de uso en entornos comerciales en un Rack o Gabinete existente
- De utilidad para monitorear el tiempo de actividad/procesos con pantallas de más de 19 pulgadas montadas hacia afuera
- Para agregar una pantalla de control en un rack o gabinete de seguridad

- Para instalar una pantalla táctil en un rack o gabinete
- Para instalar un televisor o monitor LCD en la pared

Características

- Patrón de orificios VESA de 100 mm y 75 mm ajustables para mayor compatibilidad y control
- Profundidad ajustable entre 0 a 8.8cm
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
- Fabricado en acero macizo de 2.0mm de grosor para brindar máxima durabilidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	4U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-D

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.3 in [43.9 cm]
Peso del Producto	3.7 lb [1.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	3.5 in [88.9 mm]
Profundidad Mínima de Montaje	0.0 in [0 mm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	18.6 in [47.2 cm]
---------------------	-------------------

Ancho de la Caja	2.1 in [54 mm]
Altura de la Caja	8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [2.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Brackets de Montaje
	Soporte para pantalla LCD
	Tuercas Jaula M5
	Tornillos M5
	Tornillos (M4 x 10mm) de montaje de pantalla LCD
	Tornillos (M5 x 10mm) para soporte
	Arandelas
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

