

## Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Productcode: RKLCDKBK



Met de RKLCDKBK Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast kunt u vrijwel elke verkrijgbare LCD-monitor touchscreen-paneel monteren in een serverrack/kast.

De LCD-montagebeugel is gemaakt van massief koudgeperst staal, is ontworpen voor gebruik met 100mm en 75mm VESA gemonteerde LCD-schermen en voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-normen voor rackmontage.

Door het unieke verstelbare ontwerp kan er in de kast een LCD-scherm worden gemonteerd op verschillende diepten - de deur van het rack / de kast kan daarbij nog worden gesloten. Het LCD-montagebeugel ondersteunt ook wandmontage door de verstelbare beugel om te keren of te bevestigen aan een andere beugel of rack voor wandmontage, zoals de 6U Montagebeugel voor 19"-apparatuur (WALLMOUNT6) of het 8U Open Frame Rack voor Wandmontage (RK812WALLO).

Met levenslange garantie door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor het installeren van een standaard LCD-monitor in een al aanwezig rack of kast
- Voor het monteren van een touchscreen in een serverrack of kast
- Voeg een controlescherm toe aan een beveiligde kast of rack
- Monteer een LCD-monitor of tv aan de wand

- Gebruik voor uptime-controle / procesbewaking met naar buiten gemonteerde schermen groter dan 19"

## Eigenschappen

- Verstelbare 100mm en 75mm VESA-bevestigings-openingen voor grotere compatibiliteit
- Voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-specificaties
- Verstelbare diepte tussen 0 en 3,5 inch (8,75 cm)
- Deze beugel is ontworpen voor duurzaamheid en gemaakt van massief 2mm dik staal
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	4U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA RS310-D

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.3 in [43.9 cm]
Gewicht product	3.7 lb [1.7 kg]
Maximale montagediepte	3.5 in [88.9 mm]
Minimale montagediepte	0.0 in [0 mm]

---

### Verpakkingsinformatie

Package Length	18.6 in [47.2 cm]
----------------	-------------------



Package Width	2.1 in [54 mm]
Package Height	8.7 in [22 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 lb [2.0 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	Montagebeugels
	LCD-steun
	M5 moeren
	M5 schroeven
	M4 x 10 mm LCD montageschroeven
	M5 x 10 mm LCD steunschroeven
	Onderlegingen
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

