

## Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in Pulgadas

ID del Producto: RKLADBKT



El soporte universal giratorio VESA de 19 pulgadas, modelo RKLADBKT, permite el montaje de casi cualquier pantalla LCD o táctil en el rack o armario de un servidor, con un movimiento de inclinación y giro para máximo rango de visibilidad. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Con una bisagra en uno de los marcos del riel, el soporte para LCD puede soltarse para extraerlo del rack, así como inclinarse verticalmente para permitir la colocación perfecta del panel LCD sin necesidad de muchos ajustes.

Fabricado en acero SPCC (del inglés "Solid Cold Pressed Steel", acero macizo prensado en frío), el soporte para LCD está diseñado para el montaje de paneles VESA entre 75 mm y 100 mm, además de cumplir con las normas ANSI/EIA RS-310-D sobre montaje de racks.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Ideal para instalar un monitor LCD de uso en entornos minoristas en un Rack o Gabinete existente

- Permite instalar una pantalla táctil en un rack o gabinete manteniendo el acceso a la parte trasera gracias al brazo oscilante
- Se puede montar sobre cualquier altura en el rack; gracias al soporte giratorio la pantalla siempre está visible

## Características

- Patrón de orificios de montaje VESA de 100mm y 75mm
- Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Fabricado en acero sólido de 2,0mm de espesor, este soporte está diseñado para brindar máxima durabilidad

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	7U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-D

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	35.3 lb [16 kg]
Especificaciones Generales	Compatible con VESA: 100x100mm 75x75mm

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	16.7 in [42.5 cm]
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]

Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	6.3 lb [2.9 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.4 in [49.2 cm]
Ancho de la Caja	12.8 in [32.4 cm]
Altura de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.0 lb [3.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Placa de Montaje
	1 - Soporte Giratorio para LCD
	1 - Pack de tornillos de montaje (4 x tornillos M5*16 para fijar los paneles, 4 x tuercas Jaula M5, 2 x Tornillos M4*8)
	1 - Pack de 4 tornillos para fijar la pantalla LCD

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.