Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack 19" o armadi

ID prodotto: RKLCDBKT

La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack o armadi 19'' RKLCDBKT permette di montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server rack/armadio, con sensore di inclinazione e orientamento per il massimo raggio di visibilità. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Fissata a una delle guide, la staffa LCD può essere rilasciata per fuoriuscire dal rack, nonché rendere possibile l'inclinazione in verticale, per permettere un posizionamento perfetto dello schermo LCD con la minima regolazione.

La staffa di montaggio per LCD prevede una struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) ed è progettata per supportare schermi LCD montati VESA da 100 mm e 75 mm, soddisfacendo gli standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Applicazioni

• Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in rack o armadi esistenti

• Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi, mantenendo l'accesso nella parte posteriore grazie al braccio di orientamento

- Montabile a qualsiasi altezza nel rack, grazie alla staffa orientabile lo schermo è sempre visibile

Caratteristiche

- Serie di fori per montaggio VESA 100 mm e 75 mm
- Conforme agli standard ANSI/EIA RS-310
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Costruita in robusto acciaio spesso 2,0 mm: una staffa progettata per garantire lunga durata

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Tipo frame	Acciaio
	Altezza U	7U
	Gestione cavi	No
	Standard del settore	EIA RS310-D
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	35.3 lb [16 kg]
	Specifiche generali	Conformità a VESA: 100x100 mm 75x75 mm
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Larghezza interna	16.7 in [42.5 cm]
	Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]

	Peso prodotto	6.3 lb [2.9 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	19.4 in [49.2 cm]
	Larghezza del Pacco	12.8 in [32.4 cm]
	Altezza del Pacco	4.0 in [10.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.0 lb [3.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Piastra posteriore di montaggio
		1 - Staffa per montaggio LCD orientabile
		1 - Confezione di viti di fissaggio (4x viti M5*16 pannello, 4x dadi ingabbiati M5, 2x viti M4*8)
		1 - Confezione 4 viti di montaggio LCD
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.