

Panel Ciego 4U para Rack de 19 Pulgadas - Para Armarios Racks de Servidores de 19 Pulgadas - Tapa Ciega para Racks de Red 4RU - de Acero

ID del Producto: RPNL4U



Este panel de relleno 4U le puede ayudar a mejorar el aspecto y la circulación de aire de su rack de servidores de 19 pulgadas, compatible con EIA-310.

Este panel macizo de relleno para racks crea un aspecto ordenado y profesional, ya que los cables y espacios vacíos del rack quedan cubiertos, para una mejor organización de la sala de servidores.

Cuando se utiliza para cubrir unidades de rack no utilizadas, este panel 4RU le puede ayudar a controlar la circulación del aire y, en algunos casos, control de las temperaturas internas, ya que reduce la recirculación del aire caliente dentro del rack, el cual se genera cuando los espacios no utilizados se dejan sin cubierta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **COMPATIBLE CON RACKS DE 19":** Este panel de relleno 4U está diseñado según las especificaciones EIA-310 y se ajusta a todos los racks y armarios convencionales de 19" para equipos de red o servidor; incluye hardware de montaje del panel metálico en su rack, de forma fácil y rápida

- **PROTEJA SU EQUIPO:** Este espaciador/panel de relleno macizo le ayuda a proteger su valioso equipo de servidores para montaje en rack, ya que crea espacio entre los dispositivos instalados y esto a su vez facilita la circulación del aire y el enfriamiento pasivo
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Ancho: 19 pulgadas | Alto: 4U (7 pulgadas) | Color: negro, acabado de pintura en polvo | Macizo (sin agujeros de ventilación) | Incluye 2 juegos de tornillos y tuercas enjauladas M6 | Acero laminado en frío
- **DURADERA FABRICACIÓN:** Las placas o paneles de relleno están fabricadas en acero laminado en frío, con grosor de 1,2mm; diseño para durabilidad y fácil circulación del aire alrededor de su equipo de red
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
----------------------	---------

Altura U	4U
----------	----

Estándares Industriales	EIA-310-D
-------------------------	-----------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Ancho del Producto	7.0 in [17.7 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.3 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	20.7 in [52.6 cm]
Ancho de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel de relleno 4U
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

