

Pannello cieco 4U per armadi rack da 19", enclosure e server rack; Pannello cieco per montaggio su rack di rete, riempitivo per rack 4U, pannello solido, acciaio

ID prodotto: RPNL4U



Questo pannello cieco 4U migliora la circolazione dell'aria e conferisce un aspetto più gradevole a un rack per server da 19" conforme alla normativa EIA-310.

Il pannello cieco per rack consente di nascondere i vani vuoti e i cavi in vista, conferendo un aspetto più pulito, ordinato e professionale alla sala server.

Utilizzato per coprire le unità rack inutilizzate, questo pannello 4U può aiutare a controllare la circolazione dell'aria e, in alcune applicazioni, le temperature interne all'interno del rack riducendo il ricircolo dell'aria calda prodotta quando gli spazi inutilizzati vengono lasciati scoperti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **COMPATIBILE CON RACK LARGHI 19"**: questo pannello cieco 4U è progettato secondo le specifiche EIA-310 e si adatta a tutti gli armadi e rack per server/dispositivi di rete standard da 19"; viene fornito con gli accessori necessari per il montaggio sul rack

- PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE: questo pannello/distanziatore di chiusura senza aperture di ventilazione protegge le apparecchiature server montate su rack creando spazio tra i dispositivi e favorendo la circolazione dell'aria e il raffreddamento passivo
- SPECIFICHE TECNICHE: larghezza: 19 pollici - Altezza: 4U (7 pollici) - Colore: finitura nera con rivestimento a polvere - Cieco (senza aperture di ventilazione) - Include 2 set di viti e dadi a gabbia M6 - Acciaio laminato a freddo
- FATTO PER DURARE: il pannello cieco è realizzato in acciaio laminato a freddo spesso 1,2 mm; è progettato per durare a lungo e consentire la gestione della circolazione dell'aria intorno alle apparecchiature di rete
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo pannello cieco 4U per montaggio su rack è dotato di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	4U
Standard del settore	EIA-310-D

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Larghezza prodotto	7.0 in [17.7 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.7 in [52.6 cm]
Larghezza del Pacco	7.6 in [19.2 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Pannello cieco 4U

4 - Viti M6

4 - Dadi in gabbia M6

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

