

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

ID del Producto: RKPNLHS4U



Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", a la vez que se mantiene el fácil acceso a los equipos de servidores, mediante el uso de este panel de relleno 4U con bisagras. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este panel ciego crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidores da un aspecto más ordenado a sus equipos y mejora la organización de la sala de servidores.

Este panel para rack sin ventilación incluye en su diseño bisagras que permiten abrirlo fácilmente, para un rápido y sencillo acceso a sus dispositivos instalados en el rack. Puede abrir rápidamente el panel, realizar los ajustes necesarios de sus equipos y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le permite instalarlo en el lado izquierdo o derecho del rack, como mejor se ajuste a sus requisitos. Este panel para rack también incluye los tornillos y tuercas para la instalación en el rack, a fin de que tenga todo lo necesario para que su montaje le resulte sencillo.

El panel de relleno tiene un diseño sin ventilación que ayuda a guiar el flujo del aire hacia la parte de abajo y posterior de su rack, en lugar de pasar entre los espacios ocupados. El flujo de aire mejorado garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKPNLHS4U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y armarios de servidores
- Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre
- Contribuya a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar a través del equipo

Características

- Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
- Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la apertura mediante bisagras del panel
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la derecha
- Panel 4U de diseño sólido (sin ventilación) para rack
- Se instala en racks estándar de 19" con 2 o 4 postes
- Sólida estructura de acero
- Se incluyen tornillos y tuercas para rack

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	4U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	18.4 in [46.8 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Altura del Producto	7.0 in [17.8 cm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	20.8 in [52.8 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel para rack, sin ventilación y con bisagras (4U)
	2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
	2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.