

Panneau vierge solide 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

N° de produit: RKP NLHS4U



Grâce à ce panneau de remplissage à charnière 4U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile à l'équipement. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le panneau de remplissage crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.

Ce panneau de rack non ventilé comporte une charnière qui l'ouvre pour permettre un accès rapide et facile à vos appareils en rack. Vous pourrez ouvrir rapidement le panneau, et après avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack, selon vos besoins. Le panneau de rack est livré avec des vis et des écrous pour l'installation. Bref, tout ce qu'il vous faut pour le monter sans complication !

Étant donné que le panneau de remplissage est non ventilé, l'air est dévié vers la base de votre rack et ne passe pas entre les espaces occupés. La circulation d'air est améliorée, ce qui assure que l'équipement en rack fonctionne à la température optimale.

Le modèle RKP NLHS4U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
- Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
- Orientez l'air vers l'arrière du rack plutôt que de le faire passer à travers l'équipement

Spécifications techniques

- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
- Panneau de rack non ventilé 4U
- S'installe sur des racks de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Construction robuste en acier
- Écrous et vis de montage inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	4U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	18.4 in [46.8 cm]



Largeur du produit	0.9 in [22 mm]
Hauteur du produit	7.0 in [17.8 cm]
Poids du produit	2.2 lb [1.0 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	20.9 in [53 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	1.7 in [43 mm]
Poids brut	2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Panneau de rack non ventilé à charnières 4U
	Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
	Écrous cage UNF n° 10-32

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

